

Cavo di ricarica USB-C Bianco da 1m, cavo USB C certificato USB-IF, 240W PD EPR, cavo di ricarica USB 2.0 Tipo-C per laptop, cavo di trasferimento dati USB-Type-C, rivestimento in TPE

ID prodotto: USB2EPR1MW



Questo cavo di ricarica USB-C consente di collegare un caricabatterie a un dispositivo USB Power Delivery (PD) 3.1. Il cavo di ricarica USB C consente di ottenere fino a 240 W di Power Delivery USB-C Extended Power Range (EPR) e un'uscita di 5 A per la ricarica rapida. Supporta la velocità di trasmissione USB 2.0 (480 Mbps) per il trasferimento generale di file.

Costruzione di Qualità

Progettato per un uso frequente, il cavo di ricarica USB-C EPR presenta un robusto rivestimento esterno in TPE per una maggiore resistenza all'usura. I resistenti connettori placcati in nichel sono in grado di funzionare oltre 10.000 cicli di inserimento, migliorando la durata e la longevità del cavo.

Ricarica dei Dispositivi Mobili in Movimento

Ricarica un dispositivo USB-C con un alimentatore da parete USB-C, un caricatore da auto o un power bank. Il cavo USB Type-C da 1m è la lunghezza ideale per le postazioni di lavoro fisse e mobili, per i pendolari, per l'utilizzo in auto o per ridurre il disordine durante la sincronizzazione con un laptop USB-C.

Alimentare un Computer Portatile

Con un'uscita fino a 5A, il cavo di ricarica USB-C supporta fino a 240W di Power Delivery per caricare un laptop USB-C o per ricaricare rapidamente un tablet o uno smartphone. Per utilizzarlo, collegare il cavo da un computer portatile USB-C a un caricatore da parete USB-C.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideale per dispositivi USB-C ad alta potenza
- Certificato USB-IF per un'affidabilità garantita

Caratteristiche

- CAVO DI RICARICA USB-C: supporta PD 3.1 Extended Power Range (EPR); fino a 240W per la ricarica dispositivi USB-C; si collega a un caricatore/hub USB-C; le diciture serigrafate dei connettori identificano le specifiche per una scelta rapida del cavo giusto
- CERTIFICATO USB-IF: Il cavo USB Tipo-C è certificato USB-IF con chip E-marker integrato, per un'uscita Power Delivery costante verso host e periferiche USB-C; quando si utilizzano cavi certificati, sono garantite prestazioni e compatibilità affidabili
- QUALITÀ: connettori nichelati testati per oltre 10.000 cicli di inserimento; filo 30AWG resistente a piegature fino a 120°; schermatura in alluminio intrecciato per protezione EMI; rivestimento esterno in TPE resistente, privo di alogeni e conforme al RoHS
- APPLICAZIONI: Compatibile con dispositivi abilitati al Power Delivery USB-C; ideale per i laptop ad alta potenza che richiedono la ricarica EPR (MacBook Pro M3 Pro/M3 Max 16"); supporta l'USB 2.0 per trasferimento di file/sincronizzazione dei dispositivi
- PRESTAZIONI: 240W/5A PD 3.1 EPR, 48V; retrocompatibile con 140W/100W/60W; USB 2.0 Tipo-C (480Mbps); cavo da 1m; colore: bianco; Ø esterno: 4mm; rivestimento in TPE con schermatura in alluminio intrecciata; NOTA: video USB-C (DP Alt Mode) non supportato

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passivo
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Tipo cavo	Passive Copper Cable

Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	480 Mbps
	Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	MTBF	Progettato per superare i 10.000 cicli di inserzione
Connettore/i		
	Connettore A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
	Connettore B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Note/requisiti speciali		
	Nota	Il video USB-C (modalità DP Alt Mode) non è supportato
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Alimentazione tramite bus
	Power Delivery	240W
	Corrente ingresso	5A
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	-10 to 60 (14°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-20 to 70 (-4°F to 158°F)
	Umidità	5%~85%
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Bianco
	Stile connettori	Dritto
	Diametro filo	30 AWG
	Tipo enclosure	Polyamide Resin
	Lunghezza del cavo	3.3 ft [1 m]
	OD cavo	0.2 in [4 mm]

Lunghezza prodotto	3.3 ft [1.0 m]
Larghezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Altezza prodotto	0.3 in [6.4 mm]
Peso prodotto	1.1 oz [32.0 g]

Informazioni
confezione

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	5.0 in [12.7 cm]
Package Height	0.5 in [1.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.3 oz [37.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo di Ricarica USB-C da 1m M/M
-----------------------------	--------------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.