

CAPICORDA CON ATTACCO CONTENUTO **A30B-M10/19**

per interruttori automatici B.T. per cavi in rame

ATTACCO CONTENUTO



CERTIFICATI 

 E125401

CAPICORDA CON ATTACCO CONTENUTO **A30B-M10/19**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Larghezza	19 mm
Lunghezza	70 mm
Diametro	16,7 mm
Diametro del foro	10,5 mm
Imballo standard	50
Imballo minimo	25
M	18 mm
N	9 mm
Ø Vite mm	10 mm
Diametro massimo del cavo spelato	16,7 mm
Senza foro di ispezione	Y
Materiale (Corpo)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Materiale (Colletto)	Rame ETP stagnato elettroliticamente

