

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

插头外壳 D7，带螺钉锁紧装置，标识材料: 锌模铸，电缆出线: 1，直头，1x M20，高度: 54.9 mm，电缆密封: 无，保护盖: 否，铁路应用场合，用于环境要求严格的场合且满足电磁兼容要求，系列 HPR



优势

- 振动和冲击：IEC 61373/EN 50155，1类，1B级

商业数据

订货号	1424638
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7AAJ
产品关键代码	AF7AAJ
GTIN	4055626375670
单件重量 (含包装)	82.2 g
单件重量 (不含包装)	79 g
原产地	CN

1424638

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424638>

技术数据

说明

概述	适用HC-D7 , D8 , A3 , A4 , B5 , HS2-D7 , Q5 , Q7 , Q12 插芯
----	---


产品属性

产品类型	外壳 , 带螺钉锁紧装置
外壳类型	插头外壳
系列	HPR-D7
应用	铁路应用场合
类型	D7
出线口编号	1
螺钉连接类型	1x M20
型号	矮型设计
保护盖	否
屏蔽	有
电缆出口	直头
Pg螺钉连接	无

连接数据

紧固扭矩	1 Nm (卡销)
------	-----------

尺寸

尺寸图	
宽度	32.4 mm
高度	54.9 mm
长度	45.5 mm

材料规格

外壳材料	锌模铸
外壳表面材料	粉末镀层 , 黑色
锁扣材料	不锈钢

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP66 (带密封螺钉) IP68 (0.4 bar / 30 分钟 , 带密封螺钉) IP69 (ISO 20653:2013-02)
冲击强度	IK09
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

机械特性

机械参数

螺钉连接类型	1x M20
锁紧类型	螺钉

安装

组装说明	M4锁紧螺钉，开槽六角头螺钉（扳手尺寸7），拧紧扭矩：1 Nm。应取下针式插芯的密封。螺钉连接的最大螺纹长度：6 mm
	用密封螺钉将插芯安装在外壳内

HC-HPR-D07-HLWH-1TTM20-EM-BK - 壳体





1424638

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424638>

图纸

尺寸图



尺寸图

HC-HPR-D07-HLWH-1TTM20-EM-BK - 壳体

1424638

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424638>



认证

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424638>

DNV

认证ID: TAE000037S

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn