

Boîtiers en plastique ABS IP65 isolés

Indice de protection IP65 ' Boîtier ABS robuste v Plaque arrière incluse v Équerres de fixation incluses



PBE2821013	Hauteur 280 x largeur 210 x profondeur 130 mm
PBE332513	Hauteur 330 x largeur 250 x profondeur 130 mm
PBE4030016	Hauteur 400 x largeur 300 x profondeur 165 mm
PBE403019	Hauteur 400 x largeur 300 x profondeur 195 mm
PBE503519	Hauteur 500 x largeur 350 x profondeur 195 mm
PBE504017	Hauteur 500 x largeur 400 x profondeur 175 mm
PBE604020	Hauteur 600 x largeur 400 x profondeur 200 mm
PBE605022	Hauteur 600 x largeur 500 x profondeur 220 mm
PBE705024	Hauteur 700 x largeur 500 x profondeur 245 mm
PBE806026	Hauteur 800 x largeur 600 x profondeur 260 mm

⚠ Avis de sécurité important ⚠

Il est de la responsabilité de la personne qui installe l'équipement électrique de garantir que l'installation est conforme aux exigences des réglementations de câblage IET et est donc "adaptée à des fins d'utilisation". Des facteurs tels que la sélection correcte des composants, la taille des câbles, les dispositifs de protection et la mise à la terre sont tous essentiels et doivent être vérifiés avant le test complet et la mise sous tension. Toute autre réglementation applicable à l'équipement en cours d'installation, telle que la directive sur les machines et la législation actuelle en matière de santé et de sécurité, doit également être respectée. Les bornes doivent être contrôlées régulièrement pour garantir un serrage correct.



✓ Boîtier ABS robuste/ ✓ plaque arrière et équerres de fixation inclus

Tableau des dimensions

Les dimensions sont fournies à titre indicatif uniquement

Référence	Dimensions externes			Profondeur interne	Platine de montage		Autres informations (GPTB = plaque pour presse-étoupe haut et bas)
	H (mm)	l (mm)	P (mm)		DI	H3 (mm)	
746-7393	280	210	130	106	230	150	1 verrou Δ, sans plaque presse-étoupe
769-6125	330	250	130	108	280	190	1 verrou Δ, sans plaque presse-étoupe
746-7396	400	300	165	139	350	240	2 verrous Δ, sans plaque presse-étoupe
746-7390	400	300	195	165	350	240	2 verrous Δ, sans plaque presse-étoupe
769-6128	500	350	195	168	450	288	2 verrous Δ, sans plaque presse-étoupe
746-7400	500	400	175	145	450	340	2 verrous Δ, sans plaque presse-étoupe
746-7403	600	400	200	170	545	340	2 verrous Δ, sans plaque presse-étoupe
769-6122	600	500	220	185	530	445	2 verrous Δ, sans plaque presse-étoupe
746-7407	700	500	245	205	630	450	2 verrous Δ, sans plaque presse-étoupe
769-6131	800	600	260	225	725	540	3 verrous Δ, sans plaque presse-étoupe

* clé : plaque arrière

