

DECOSTAR 51 ECO 50 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51 ECO | Lampes halogènes, réflecteur dichroïque, diamètre 51



Domaines d'application

- Éclairage général
- Éclairage de cuisine
- Éclairage de tables à manger
- Éclairage de miroir
- Éclairage du lieu de travail
- Commerces
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires

Avantages produits

- Éclairage d'accentuation ECO brillant
- Réduction significative des émissions en CO₂
- Intensité lumineuse constante et rendu des couleurs constant pendant toute leur durée de vie
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Filtre UV
- Ne contient pas de mercure

Caractéristiques produit

- Durée de vie moyenne : 5 000 h
- Gradable
- Indice de rendu des couleurs R_a : 100
- Température de couleur : 3 000 K



HALOGEN
ECO

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	50.00 W
Tension nominale	12 V
Puissance de construction	50.00 W
Puissance équivalente à une lampe	75 W
Facteur de puissance λ	1.00
Consommation d'énergie	53 kWh/1000h


Données photométriques

Flux nominal lumineux utile 90°	870 lm
Intensité lumineuse	2850 cd
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Blanc chaud
Indice de rendu des couleurs	100
Flux résiduel en fin de vie nominale	0.75
Flux lumineux assigné utile 90°	870 lm

Données photométriques

Angle de rayonnement	36 °
Temps d'amorçage	0.0 s
Temps de préchauffage (60 %)	0.00 s

Dimensions & poids



Graphique du produit

Diamètre	51.0 mm
----------	---------

Fiche de données produit

Longueur	46.0 mm
Longueur totale	45.0 mm
Forme de l'ébauche	MR51
Diamètre maximum	51.0 mm

Couleurs & matériaux

Teneur en mercure	0.0 mg
Sans mercure	Oui

Durée de vie

Durée de vie nominale	5000 h
Durée de vie	5000 h
Nombre de cycles de commutation	125000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Donnée produit supplémentaire




Schéma répartition spectrale

Culot (désignation standard)	GU5.3
-------------------------------------	-------

Capacités

Position de fonctionnement	Universel
Gradable	Oui

Fiche de données produit

Certificats & Normes

Classe d'efficacité énergétique	B
---------------------------------	---

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	HRGS//UBIB-50-12-GU5.3-51/36
Référence de commande	48870 ECOWFL 50

Information spécifique au pays

Code produit	METEL-Code	N° SEG	Nombre STK	UK Org
4050300516714	-	8326934	4739670	-

Fiche de données produit

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (hauteur x largeur x longueur)	Volume	Poids brut
4050300516714	DECOSTAR 51 ECO 50 W 12 V 36° GU5.3	Etui carton fermé 1	51 mm x 46 mm x 58 mm	0.14 dm ³	38.00 g
4050300533940	DECOSTAR 51 ECO 50 W 12 V 36° GU5.3	Carton de regroupement 20	123 mm x 122 mm x 238 mm	3.57 dm ³	836.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Informations documentation

Pour les courbes de répartition de lumière, voir sous

▶ www.osram.com

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.