

CARACTERÍSTICAS

- Conducto de nylon ideal para protección de cables
- El cuerpo flexible facilita el cableado de esquina/codo
- Cierre el diseño

Conducto flexible de plástico RS PRO negro, 25mm mm x 10m mm

RS Código RS: 755-9001



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por

ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Especificaciones


Tipo de conducto	Flexible
Material	Plástico
Color	Negro
Material de recubrimiento	Sin revestimiento

Especificaciones mecánicas

Diámetro nominal	25 mm
Diámetro exterior	28,5mm
Diámetro interior	23mm
Longitud	10mm

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones	2011/65/UE y 2015/863
Se cumplen los estándares	ANSI/ESD S20.20:2014 Y BS EN 61340-5-1:2007



Unit : mm

RS Item No.	Inch	Aφ	Bφ	C	Packing
7559004	3/8"	12.2±0.4	15.8±0.4	2.1	25 M / Roll / Bag
7559007	1/2"	16.8±0.4	21.7±0.4	2.3	25 M / Roll / Bag
7559001	3/4"	23.0±0.4	28.5±0.4	2.3	10 M / Roll / Bag
7559010	1"	28.8±0.4	34.4±0.4	2.5	10 M / Roll / Bag

