



Presentazione

Marca prodotto	Schneider Electric
Gamma	New Unica
Type number	NH3508
Tipo Prodotto	Connected shutter control
Concentrator compatibility	Wiser hub generation 2
Mobile App name	Wiser Home

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Blind actuator
Presentazione del dispositivo	Meccanismo
Tipo tecnologia	Elettronico
Numero di interruttori	1
Attuatore	Pulsante
Montaggio dispositivo	Incasso
Tipologia Fissaggio	Con viti
Tipo di carico	Motore: 500 VA a 230 V CA
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230 V CA 50 Hz
Corrente nominale	4 A
Fattore di potenza (cos φ)	0,6
Consumo standby	Max. 0.4 W
Calibro fusibile associato	10 A
Colore	Alluminio
Finitura Superficie	Opaco
Trattamento Superficiale	Painted
Materiale	Thermoplastic ABS-UV stabilised: piastra centrale PC (polycarbonato) GF10 FR: carcassa Metallo: morsetti
Numero Di Moduli	2 moduli
Numero di tasti FUNZIONE	2
Segnalazione locale	Programmabile: 1 LED (verde/rosso)
Funzione di segnalazione	Light ON when switch is actuated Locator Indicatore programmazione
Numero di uscite	1

Tipo di comando	Remote control by auxiliary double push-button Controllo a distanza Wiser App device programming Controllo locale curtain switch
Compatibilità software	Wiser App: upgrade device firmware Wiser App: setting the blind movement time Wiser App: define LED status Wiser App: weekday switching Wiser App: astro function Wiser App: random function Wiser App: management of the blind and slat position Wiser App: time control
Maximum number of connected devices	Zigbee: 15 (smart device)
Tipo rete di comunicazione	Senza cavo Zigbee (2,4 GHz), 10 mW at < 50 m
Requisiti sistema	Wiser Home Touch Wiser App Wiser Home Touch Wiser Home control Bluetooth 4.1 or higher Bluetooth
Ausiliari collegati	Unlimited number of double push-buttons, distanza: 50 m
Apparecchiatura Fornita	Manuale utente
Configurazione di cablaggio	Con neutro
Collegamenti - morsetti	Morsetto a vite
Numero di terminali	2
Capacità di connessione a serraggio	1,5...2,5 mm ² per solido cavi 1,5...2,5 mm ² per rigido cordato cavi
Forma Della Testa Della Vite	Pozidriv No 1 and combi
Coppia di serraggio	0,5 Nm
Supporto Di Montaggio	Parete
Tipo Di Installazione	Installazione interna
Tipo Di Imballo	Cartone
Temperatura Ambiente	5...40 °C
Temperatura Di Stoccaggio	5...40 °C
Grado di protezione IP	IP20 IP21 with marking on visual parts
Grado Di Protezione Ik	IK04
Profondità di incasso	29 Mm
Profondità	41 Mm
Larghezza	45 Mm
Altezza	45 Mm
Peso Netto	0,047 Kg
Norme Di Riferimento	"EN 300-328" EN 60730-2-7 "EN 301-489-17" EN 60669-2-1
Direttive	2014/35/UE - direttiva bassa tensione 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica
Certificazioni Prodotto	EAC[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]CE[RETURN]FIMKO[RE- TURN]VDE
Resistenza Agli Agenti Chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Caratteristiche Ambientali	Decolorante UV resistente Olio Benzina Acetone Liquido per lavaggio finestre Sapone liquido Alcol
----------------------------	--

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,900 Cm
Confezione 1: larghezza	9,600 Cm
Confezione 1: profondità	9,600 Cm
Confezione 1: peso	126 G
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	15,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	720 G

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni sull'esenzione RoHS	Sì
Informazioni ambientali disponibili	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.
Ritiro del prodotto	No
Global warming ; Total life cycle	15 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	15