

VIP-3/PT/D50SUB/F - 端子模块

2903786

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2903786>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



VARIOFACE模块，直插式连接，带D-SUB 50孔式连接器，用于安装在NS 35导轨上

商业数据

订货号	2903786
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DK2122
产品关键代码	DK2122
目录页面	页码555 (C-5-2019)
GTIN	4046356796606
单件重量（含包装）	253.6 g
单件重量（不含包装）	253.6 g
原产地	US

VIP-3/PT/D50SUB/F - 端子模块

2903786

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2903786>



技术数据

产品属性

产品类型	接口模块
产品系列	VARIOFACE Professional
位数	50

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	2

电气特性

额定电压 U_N	25 V AC
	60 V DC
每条支路的最大载流量	1 A
额定过电压	1.2 kV

连接数据

现场侧

连接方式	直插式连接
剥线长度	8 mm
刚性导线横截面	0.14 mm ² ... 2.5 mm ²
柔性导线横截面	0.14 mm ² ... 2.5 mm ²
可连接导向横截面 AWG	26 ... 14

控制系统侧

连接方式	D-SUB孔式插座板
连接量	1
位数	50

信号处理

状态显示	无
状态显示	否

尺寸

产品尺寸

宽度	97.7 mm
高度	75.8 mm
深度	63 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V0
外壳绝缘材料	聚酰胺PA非加强型

VIP-3/PT/D50SUB/F - 端子模块



2903786

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2903786>

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-20 °C ... 50 °C
环境温度（存放/运输）	-20 °C ... 70 °C

标准和规范

标准/规程	IEC 60664
	DIN EN 50178

安装

安装类型	DIN导轨安装
安装位置	任意

说明

操作注意事项	必须遵守安装指南的规范 (见下载)，确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时，必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
--------	--

VIP-3/PT/D50SUB/F - 端子模块


2903786

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2903786>



图纸

电路图



VIP-3/PT/D50SUB/F - 端子模块



2903786

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2903786>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2903786>

 CSA 认证ID: 2122203				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	105 V	1 A	26 - 14	-

 cUL认证 认证ID: E238705				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	125 V	1 A	26 - 14	-

 UL认证 认证ID: E238705				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	125 V	1 A	26 - 14	-

 CSAus 认证ID: 2122203				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	105 V	1 A	28 - 14	-

VIP-3/PT/D50SUB/F - 端子模块



2903786

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2903786>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	95906977-cb4c-4468-9aae-db5aa46dc5e4