



### Principales

Gamme de produit	Composants de câblage Telemecanique
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Universel

### Complémentaires

Raccordement électrique	Connecteur femelle coudé M12, 4 broches
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Métal
Etat LED	Sans
Longueur de câble	5 m
Diamètre extérieur du câble	4,6 mm
Composition du câble	4 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Isolement	PVC
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 300 V CC
Courant nominal (In)	3 A
Résistance de contact	5000 μΩ
Résistance d'isolement minimum	1 GΩ
Poids du produit	0,201 kg

### Environnement

Degré de protection (IP)	IP65 IP67
Certifications du produit	cULus
Température de fonctionnement	-25...80 °C statique
Température ambiante de stockage	-25...80 °C

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,0 cm
Largeur de l'emballage 1	16,5 cm
Longueur de l'emballage 1	17,0 cm
Poids de l'emballage 1	165,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	3,654 kg


## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions




L : Longueur de câble

---

Raccordements et schémas

---

Connecteur



BN : Marron  
BK : Noir  
BU : Bleu  
WH : Blanc