



### Guaina raccogli cavi

- HWPP in polipropilene

Helawrap è utilizzata per la legatura e la protezione di cavi e fili dagli elettricisti, dai quadristi e nell'industria della produzione di auto e mezzi pesanti, dove sono presenti forti vibrazioni. Helawrap in confezioni da 25 metri, è la soluzione più veloce per le applicazioni industriali.

Helawrap è disponibile anche in comode confezioni da 2 metri per piccole applicazioni domestiche o negli uffici, ponendo fine al caos dei cavi di PC, TV e Hi-Fi.

#### Caratteristiche del prodotto

- Soluzione ideale per raccogliere e proteggere cavi e fili
- Si applica velocemente e senza fatica
- Buona protezione all'abrasione
- Il disegno unico consente di far uscire i cavi da qualsiasi punto lungo la guaina
- Può essere rimossa e riutilizzata più volte
- Disponibile in vari colori e in un'ampia gamma di misure
- L'utensile applicatore è incluso in ogni confezione

<b>MATERIALE</b>	Polipropilene (PP)
<b>Temp. di esercizio</b>	da -60°C a +110°C, intermittente +140°C
<b>Infiammabilità</b>	UL94 HB

HF ✓

RoHS ✓

**Helawrap in poliammide 6 ritardante la fiamma la trovi nel Catalogo Engineering.**



Per maggiori informazioni



Un sistema di protezione completo per ufficio ed ambienti domestici.



Helawrap, nella pratica versione da 2mt di lunghezza, è disponibile in 2 misure e in 3 colorazioni diverse.



Inserire uno o più cavi nell'apposito foro dell'utensile applicatore.



Posizionare l'utensile applicatore ad un'estremità della guaina di contenimento Helawrap.



Inserire i cavi all'interno facendo scorrere l'utensile applicatore lungo la guaina Helawrap, come fosse una zip.



## Guaina raccogli cavi

- HWPP in polipropilene

ARTICOLO	Ø legat. max	Colore	Lungh. bobina	Utensile	UNS
HWPP8	9	Argento (SR)	25 m	HAT8	161-64103
	9	Bianco (WH)	25 m	HAT8	161-64104
	9	Grigio (GY)	25 m	HAT8	161-64102
	9	Nero (BK)	25 m	HAT8	161-64101
HWPP16	16	Argento (SR)	25 m	HAT16	161-64203
	16	Bianco (WH)	25 m	HAT16	161-64207
	16	Grigio (GY)	25 m	HAT16	161-64202
	16	Nero (BK)	25 m	HAT16	161-64201
HWPP20	21	Argento (SR)	25 m	HAT20	161-64303
	21	Bianco (WH)	25 m	HAT20	161-64304
	21	Grigio (GY)	25 m	HAT20	161-64302
	21	Nero (BK)	25 m	HAT20	161-64301
HWPP25	27	Argento (SR)	25 m	HAT25	161-64403
	27	Bianco (WH)	25 m	HAT25	161-64407
	27	Grigio (GY)	25 m	HAT25	161-64402
	27	Nero (BK)	25 m	HAT25	161-64401
HWPP30	32	Argento (SR)	25 m	HAT30	161-64503
	32	Bianco (WH)	25 m	HAT30	161-64504
	32	Grigio (GY)	25 m	HAT30	161-64502
	32	Nero (BK)	25 m	HAT30	161-64501

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

ARTICOLO	Ø legat. max	Colore	Lungh. (L)	Utensile	UNS
HWPP16L2	16	Argento (SR)	2 m	HAT16	161-64206
	16	Grigio (GY)	2 m	HAT16	161-64205
	16	Nero (BK)	2 m	HAT16	161-64204
HWPP25L2	27	Argento (SR)	2 m	HAT25	161-64406
	27	Grigio (GY)	2 m	HAT25	161-64405
	27	Nero (BK)	2 m	HAT25	161-64404

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.