


RACCORDS MÉTALLIQUES DE SÉCURITÉ - CSM 11

CSM 11 - Distributeur fixe à 2
directions fileté mâle conique
Profil : ISO 6150C



16	Débit à 6 bar 4120 (l/min)	Ø de passage (mm) 11 mm
----	--------------------------------------	-----------------------------------

Référence	Filetage	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Cote C (mm)
CSM 118153	R1/2	173	115	25
CSM 118154	R3/4	183	150	32