


Adaptateurs process faible débit

FLOW ADAPT SI



Application

Version	pour sondes et détecteurs de débit compacts	
Application	pour les applications industrielles	
Montage	avec raccord à visser G1/8 mâle, position de montage au choix	
Fluides	milieux liquides et gazeux	
Température du fluide [°C]	0...80; (Gradient de température: 1 K/min)	
Tenue en pression	300 bar	30 MPa

Etendue de mesure / plage de réglage

Plage de débit [ml/min]	2...100
-------------------------	---------

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids [g]	156,5
Dimensions [mm]	M12 x 1
Désignation du filetage	M12 x 1
Matières	inox (1.4404 / 316L)
Raccordement capteurs	M12 x 1
Raccord process	G 1/8

Accessoires

Fourniture	joints d'étanchéité: 1, U-seal
Accessoires en option	Adaptateur: ≤ 30 bar, E40101
	Adaptateur: ≤ 300 bar, E40236

Remarques

Remarques	Seulement utilisable en combinaison avec le mode de fonctionnement relatif du capteur de débit.
Unité d'emballage	1 pièces