

# PT-E300VP

## Etiqueteuse Portable Industrielle



### Caractéristiques Clés:

#### Ecran LCD Rétro-éclairé

- Lecture simplifiée avec aperçu graphique avant impression.

#### Options d'alimentation

- Livré avec adaptateur secteur et batterie rechargeable Li-ion. Utilise aussi piles alcalines ou rechargeables 8 x LR06/HR06 (non fournies)

#### Plusieurs fonctions

- Customisez les étiquettes avec 7 polices, 9 cadres et 384 symboles

#### Système de découpe intelligent

- Conçu pour couper des rubans épais
- Avec système d'arrêt avant la découpe

#### Clavier AZERTY

- Touches souples.

#### Etiquetage pratique

- Produit portable avec batterie autonome pour créer des étiquettes à tout moments.

#### Touche raccourci pour gagner du temps

- Général/Panneau
- Enroulement/Drapeau/Thermo rétractable/<sup>1</sup>Auto-laminé
- Blocs/ Blocs superposés
- Incrémentation/ Incrémentation avancée

## Général

<b>Inclus</b>	Etiqueteuse PT-E300 1 ruban 18mm adhésif puissant noir sur fond jaune (8 mètres de long) Batterie rechargeable Li-ion Adaptateur secteur AD-E001 Dragonne Documentation Mallette de transport
<b>Langues disponibles</b>	Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Portugais, Italien, Néerlandais, Danois, Norvégien, Suédois, Finnois, Hongrois, Tchèque, Polonais, Roumain, Slovène, Slovaque, Croate, Turque, Brésilien Portugais

## Poids & Dimensions

<b>Sans carton</b>	133 x 220 x 74 † 740g
<b>Avec carton</b>	391 x 331 x 128 † 2.89kg
<b>Master carton</b>	408 x 403 x 377 † 10.01kg
<b>Produits par Master Carton</b>	3

## Caractéristiques

<b>Clavier</b>	64 touches souples, clavier AZERTY
<b>Clavier numérique</b>	Oui
<b>Affichage</b>	LCD monochrome rétro-éclairé avec affichage avant impression
<b>Résolution écran</b>	16 caractères sur 3 lignes † 128 x 56 points
<b>Vitesse d'impression</b>	20 mm/seconde
<b>Résolution d'impression</b>	180 dpi
<b>Largeur d'impression</b>	15.8 mm
<b>Découpe</b>	Manuelle (avec fonction coupe/pause) (revêtement spécial pour couper rubans adhésifs puissants)
<b>Longueur d'étiquette</b>	25 mm (minimum) † 300 mm (maximum)
<b>Lignes d'impression</b>	5 (pour ruban de 18 mm de large)
<b>Types de marges</b>	Etroit, plein, impression en continu ou sans découpe
<b>Impression verticale</b>	Oui
<b>Impression miroir</b>	Non
<b>Copies</b>	1 à 50
<b>Incrémentation</b>	Incrémentation de 1 à 50 † Espacement de 1 à 9 † Numérique et Alphanumérique † Standard, Simultané ou Avancé

## Création d'étiquettes

<b>Touches raccourci</b>	Général/Panneau ; Enroulement/Drapeau/Thermo rétractable/ <sup>1</sup> Auto-laminé ; Blocs/ Blocs superposés ; Incrémentation/ Incrémentation avancée
<b>Polices</b>	7 † Helsinki, Brussels, Los Angels, Atlanta, Adams, Sofia, Letter Gothic
<b>Styles de polices</b>	9 (sans. Normal) † Normal, Gras, Contour, Ombre, Empreinte, Italique, Italique & Gras, Italique & Contour, Italique & Ombre, Italique & Empreinte
<b>Tailles de polices</b>	6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 points
<b>Symboles</b>	384
<b>Cadres</b>	7
<b>Codes-barres</b>	9 † CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128), CODE128

## Mémoire

<b>Caractères par étiquette</b>	200 (maximum)
<b>Espaces de sauvegarde</b>	50 (ou jusqu'à 2400 caractères)

## Consommables

<b>Type de ruban</b>	TZe, HGe, HSe (Rubans thermo-rétractables), <sup>1</sup> Auto-laminé
<b>Largeur de rubans</b>	3.5, 6, 9, 12 and 18 mm

## Accessoires en option

<b>Batteries</b>	Batterie rechargeable Li-ion BA-E001 Piles AA alcaline/rechargeable (LR6/HR6)
<b>Adaptateur AC</b>	AD-E001

<sup>1</sup> Peut avoir besoin de mise à jour logiciel à partir de 2014.