




Données techniques

51309

Butées à billes simple effet



VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	45 mm
D - Diamètre Extérieur	85 mm
T - Hauteur de butée	28 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1 mm
Masse	0,684 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	80000000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	163000000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	7350000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	17400 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	12000 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

Da max - Diamètre max épaulement BE	61 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	69 mm

