

CARACTERISTIQUES

- Disponible en acier inoxydable non revêtu de polyester
- Retardant à la flamme
- Haute résistance à la traction
- Conception autobloquante
- Peut être serré à la main ou à l'outil

Serre-câble à bille en acier inoxydable 316 métallique de RS PRO, 360 x 7,9 mm

RS code commande : 159-5335



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Ces serre-câbles RS PRO en acier inoxydable sont une alternative idéale lorsque les serre-câbles en nylon 66 ne sont pas adaptés, par exemple dans les environnements difficiles ou les endroits où la chaleur est présente. Ces serre-câbles sont dotés d'une conception à bille roulante qui est autobloquante et rapide et facile à installer. Les attaches à billes à rouleaux sont dotées d'un roulement à billes de verrouillage qui saisit la sangle et verrouille la sangle lorsqu'elle est tendue. Ils ont une plus grande capacité de charge et peuvent être utilisés pour les applications de cerclage générales.

Caractéristiques

Type	Bille à galet
Couleur	Métallique
Matériau	Acier inoxydable 316
Application	Dans les industries telles que Pétrole et gaz Marine Produits chimiques Entretien Automobile
Résistant aux	Produits chimiques, Résistance aux ultraviolets, abrasion, corrosion, rayonnement,
Résistant aux UV	Oui
Température d'utilisation minimale	-80°C
Température d'utilisation maximale	538 °C
Comportement au feu	Retardant à la flamme
Quantité	100

Spécifications mécaniques

Longueur	360mm
Largeur	7,9mm
Résistance à la traction	1089.76N
Résistance maximale de l'ensemble	100mm

Homologations



Normes Met	CEI 62275 (2006), UL-1565
-------------------	---------------------------

Datasheet

Non-Releasable Stainless Steel Cable Tie

RS Part No.	Length mm	Width mm	Max Bundle Dia
1595329	360	4.6	100
1595313	200	7.9	50
1595357	150	4.6	50
1595335	360	7.9	100
5474305	520	4.6	150
5474311	520	7.9	150
7436162	680	4.6	200
7436166	380	7.9	200
7436172	1000	4.6	300
7436178	840	7.9	250

Coated Stainless Steel Cable Tie

RS Part No	Length mm	Width mm	Max Bundle Dia
5474327	150	4.6	50
5474333	360	4.6	100
5474349	250	4.6	150
5474355	200	7.9	50
5474377	360	7.9	100
5474383	520	7.9	150