

CARATTERISTICHE

- Superficie priva di grasso
- Liscia
- Leggero
- Supporto autoadesivo per fascette per cavi

Supporto per fascette per cavi naturale autoadesivo RS Pro 29 mm x 29mm, 5mm max Larghezza fascetta per cavi

Codice RS: 229-560



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Questa base adesiva per fascette per cavi è stata progettata come punto di ancoraggio per il fissaggio dei cavi a un'altra superficie utilizzando una fascetta per cavi. Per un maggiore supporto, vengono forniti fori di montaggio per le viti. La sua struttura a 4 vie consente di filettare le fascette per cavi in verticale o in orizzontale una volta montate.

Questi supporti sono realizzati in nylon 6,6 (anche noto come Nylon 66) che è classificato a norma UL 94V-2, il che li rende ideali per l'uso nei casi in cui la resistenza alle fiamme è un fattore critico. I supporti per fascette per cavi sono stati progettati specificamente per essere utilizzati con cavi e fili per fissare, identificare e mettere in ordine i cavi.

Specifiche generali

Serie	HC
Colore	Naturale
Materiali	Nylon 66
Temperatura di esercizio minima	-28°C
Temperatura di esercizio massima	+48°C
Quantità	50
Comportamento al fuoco	Autoestinguento
Autoadesivo	Sì
Metodo di fissaggio	Montaggio a vite
Applicazione	Gestione e organizzazione dei cavi

Specifiche meccaniche


Lunghezza	29mm
Larghezza	29mm
Diametro foro di fissaggio	5mm
Larghezza fascetta per cavi accettata	5mm

Omologazioni

Standard soddisfatti	UL 94V-2
-----------------------------	----------



Dimensions



RS Article	Colour	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Mounting Hole (mm)	Cable Tie Capacity (mm)
229-560	Natural	29.2	29.2	5.4	5.0	5.5