

# 操作器

704.020.4

分销方  
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/704.020.4...>

您的产品:

---



## 704.020.4 操作器

### 正面

正面尺寸: Ø 29 mm

正面形式: 圆形

### 安装

设计: 凸起的

安装类型: 面板安装

### 操作

灯罩盖颜色: 黄色

灯罩盖材质: 塑料

灯罩透明度: 半透明的

刻印盖颜色: 白色

刻印盖透明度: 半透明的

### 电气特性

标准: 开关遵循“低压开关设备的标准”DIN EN 60947-1

### 机械特性

端子: 螺钉端子

重量: 0.019 kg

### 环境条件


**IP保护:** 正面为IP65  
**工作温度:** - 40 °C ... + 55 °C  
**储存温度:** - 40 °C ... + 85 °C

### 证书

**REACH:** REACH compliant  
**RoHS:** RoHS compliant

### 其他

**简述:** 操作器, Ø 29 mm, 圆形, 螺钉端子  
**外壳颜色:** 灰色  
**外壳材质:** 塑料  
**产品属性:** 白炽灯最大2.6W或LED  
**接线图:**



**安装开孔:**



外形尺寸:

