

# Fiche technique du produit

Spécifications



## APC, Rack PDU Basic 1U, 16A,208&230V, (10)C13 & (2)C19



AP9559

Statut commercial : Commercialisé

### Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

### Principales

Tension d'entrée principale	120 V 208 V 230 V
Tension de sortie principale	120 V 208 V 230 V
Prise standard	IEC 60320 C20
Nombre d'unité de rack	1U
Longueur de câble	2,50 m
Nombre de câbles	1
Équipement inclus	Manuel utilisateur Supports de montage en rack

### Physique

Couleur	Noir
Hauteur	4,4 cm
Largeur	44,7 cm
Profondeur	5,7 cm
Poids du produit	0,98 kg
Emplacement de montage	Façade Arrière
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Rack montée

### Entrée

Tension admissible	90...250 V
Courant de ligne max	16 A
Limites du courant d'entrée	16 A
Load Capacity	3680 VA
Fréquence du réseau	50/60 Hz

## Sortie

Nombre de prises d'alimentation	10 CEI 60320 C13 2 CEI 60320 C19
---------------------------------	-------------------------------------

## Conformité

Certifications du produit	Répertorié cUL CE listé UL VDE Victoria
---------------------------	---

## Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...45 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	2,36 kg
Hauteur de l'emballage 1	16,5 cm
Largeur de l'emballage 1	48,3 cm
Longueur de l'emballage 1	15,2 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans plomb	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
Take-back	Take-back program available

## Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------