

M18 FMTIW2F38-0X

AVVITATORE AD IMPULSI A MEDIA COPPIA M18 FUEL™ ATTACCO 3/8" F

Avvitatore ad impulsi a media coppia in grado di erogare fino a 745 Nm di coppia di serraggio

Compatto: lunghezza totale 152 mm, per applicazioni in spazi ristretti

Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni

Modalità Bolt Removal per garantire maggiore controllo in svitatura: diminuzione dei giri una volta allentato il bullone per prevenirne la caduta

Modalità Auto Shut-Off per impedire serraggi in sovracoppia: applicati max 47 Nm di coppia per applicazioni ottimizzate

Illuminazione Tri-LED per illuminare l'area di lavoro

Anello di frizione 3/8" quadro

Gancio per cintura completamente in metallo

La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®


REDLITHIUM™


Velocità a vuoto (giri/min)	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-900/ 0-2.100/ 0-3.100
Coppia in svitatura max (Nm)	813
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2,3 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933479153