

# SACC-M16-SEALING PLUG SET - 旋入式封盖

1453368

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1453368>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

旋入式封盖，板后安装，M16 x 1.5，备选产品符合RoHS II豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号：  
1239800



## 商业数据

订货号	1453368
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	ABQZBA
产品关键代码	ABQZBA
目录页面	页码54 (C-2-2019)
GTIN	4046356550932
单件重量 (含包装)	13.1 g
单件重量 (不含包装)	12.6 g
原产地	DE

# SACC-M16-SEALING PLUG SET - 旋入式封盖

1453368

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1453368>



## 技术数据

### 说明

订货信息:

供货范围包括锁紧螺母。

### 产品属性

产品类型	用于电缆螺钉密封的插头
螺纹类型	M16

### 连接数据

紧固扭矩	0.4 Nm
------	--------

### 材料规格

密封材料	NBR
夹具体材料	CuZn/Ni

### 环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP67 (已安装情况下)
	IP65 (已安装情况下)
	IP67, 通过螺钉连接在一起后

### 安装

安装类型	板后安装 M16 x 1.5
------	----------------

# SACC-M16-SEALING PLUG SET - 旋入式封盖

1453368

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1453368>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
-------------	----------

### ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# SACC-M16-SEALING PLUG SET - 旋入式封盖

1453368

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1453368>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
--	--

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )	Lead ( CAS编号: 7439-92-1 )
SCIP	06ce8888-34d7-4ef4-8eb3-7d649d2576ea

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
phoenix@phoenixcontact.com.cn