



Helawrap kabelbeschermingslang

- HWPP in polypropyleen

Helawrap wordt gebruikt om kabels te bundelen en te beschermen in de elektrotechnische industrie, in schakel- en besturingspanelen en in de machinebouw. Helawrap in lengten van 25 meter vormt de ideale tijdsbesparende oplossing voor industriële applicaties.

Helawrap HWPP wordt tevens in lengten van 2 meter geleverd, ideaal voor op kantoor of thuis. Het maakt een einde aan kabelchaos bij PC's en randapparatuur, TV's en stereo-installaties.


Hoofdkenmerken

- ideale oplossing voor het bundelen, beschermen en fixeren van bekabeling
- snel en moeiteloos te monteren
- goede slijtvastheid
- speciaal profiel maakt aftakken op ieder willekeurig punt mogelijk
- kan vaak verwijderd en aangebracht worden
- leverbaar in diverse kleuren en maten
- handige tool wordt meegeleverd

MATERIAAL	Polypropyleen (PP)
Gebruikstemperatuur	-60 °C tot +110 °C, met tussenpozen +140 °C
Brandbaarheid	UL94 HB



Helawrap vervaardigd uit vlamvertragend polyamide 6 kunt u vinden in de catalogus Engineered Solutions.



Compleet kabelmanagement voor thuis en kantoor.



Helawrap, de snelle en eenvoudige oplossing voor uw kabelchaos, leverbaar in 2 afmetingen en 3 kleuren.



Plaats een of meerdere kabels in de tool.



Zet het tooltje aan een van de uiteinden van de slang.



Rits het tooltje eenvoudig door de Helawrap-slang.



Helawrap kabelbeschermingslang

- HWPP in polypropyleen

TYPE	Max. Ø	Kleur	Rolengte	Gereedschap	Artikelnr.
HWPP8	9	grijs (GY)	25 m	HAT8	161-64102
	9	wit (WH)	25 m	HAT8	161-64104
	9	zilver (SR)	25 m	HAT8	161-64103
	9	zwart (BK)	25 m	HAT8	161-64101
HWPP16	16	grijs (GY)	25 m	HAT16	161-64202
	16	wit (WH)	25 m	HAT16	161-64207
	16	zilver (SR)	25 m	HAT16	161-64203
	16	zwart (BK)	25 m	HAT16	161-64201
HWPP20	21	grijs (GY)	25 m	HAT20	161-64302
	21	wit (WH)	25 m	HAT20	161-64304
	21	zilver (SR)	25 m	HAT20	161-64303
	21	zwart (BK)	25 m	HAT20	161-64301
HWPP25	27	grijs (GY)	25 m	HAT25	161-64402
	27	wit (WH)	25 m	HAT25	161-64407
	27	zilver (SR)	25 m	HAT25	161-64403
	27	zwart (BK)	25 m	HAT25	161-64401
HWPP30	32	grijs (GY)	25 m	HAT30	161-64502
	32	wit (WH)	25 m	HAT30	161-64504
	32	zilver (SR)	25 m	HAT30	161-64503
	32	zwart (BK)	25 m	HAT30	161-64501

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

TYPE	Max. Ø	Kleur	Lengte (L)	Gereedschap	Artikelnr.
HWPP16L2	16	grijs (GY)	2 m	HAT16	161-64205
	16	zilver (SR)	2 m	HAT16	161-64206
	16	zwart (BK)	2 m	HAT16	161-64204
HWPP25L2	27	grijs (GY)	2 m	HAT25	161-64405
	27	zilver (SR)	2 m	HAT25	161-64406
	27	zwart (BK)	2 m	HAT25	161-64404

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.