



ITALIANO

Scheda tecnica

3M/10FT X 13mm Measuring Tape

Numero RS **848-7604**



Materiale: custodia a iniezione rossa con involucro TPR nero, meccanismo di blocco nero, lama in acciaio Durezza: trattamento termico HRV: 460-500

Contenuto:

1 pz. - 3,0 m x 13 mm (10'x1/2") sae/metrico

Nastro di misurazione con clip per cintura, omologazione CEE classe II, spessore lama 0,11 mm, 2 ganci scorrevoli per rivetti spessore 0,110 mm e 2 rivetti Dimensione:

60 mm (L) x 24,8 mm (P) x 58 mm (A)

Caratteristiche:

Custodia in bi-materiale per una migliore presa
Blocco lama positivo per misurazioni accurate, clip da cintura Custodia resistente agli urti con supporti in gomma durezza per impieghi pesanti Blocco lama in avanti superiore che consente il bloccaggio e lo sbloccaggio facile Impugnatura morbida che garantisce una presa comoda e antiscivolo Approvazione conforme CEE classe II