

Tube en polyuréthane dur -TUH TUH0858BU-100

Fiche technique

General series information

- Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 4 à Ø 16 mm.
- Température de fonctionnement: -20 à 60 ° C.
- Couleurs: noir, blanc, bleu et translucide.

Spécifications standards

Couleur	BU (Bleu)
Longueur du rouleau	Rouleau de 100 m
Taille	0858 (Diam. ext. Ø8, diam. int. Ø5.8)
Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	20 °C
Pression maximale d'utilisation	0.8 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-20 °C

Information supplémentaire

Catalogue

[T_FR.pdf](#)