



**Válcová pojistka, Nízkonapětové, 63 A, AC 500 V, 80 kA, BS88/A3, 21 x 87 mm, gL/gG, BS**

**Typ** 63AMP 500V AC BS88 gG FUSE  
**Catalog No.** BA063

### Dodavatelský program

Produktový sortiment			Pojistka
Základní funkce			Válcová pojistka
Oblast aplikace			Nízkonapětové
Stanovený proud	I	A	63
Jmenovité napětí			AC 500 V
Konstrukční velikost			BS88/A3
Velikost			21 x 87 mm
Kategorie užití			gL/gG
Vypínací zatížitelnost		kA	80
použitelné pro velikost / aplikace			všeobecné průmyslové aplikace
Standardní / schválení			BS
Tvar			vyhnuté konce s otvory na šroub
Standardní/Regulace			BS88-2 IEC 60269-2
Volitelné příslušenství			fuse-holder CM63F RS63

### Technická data podle ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Tavné pojistkové vložky / Pojistková vložka nízkonapetová vysocevýkonná (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	63
Rated voltage		V	500
Voltage type			AC
Rated switching capacity		kA	80
Utilization category			gL/gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No