

Presentazione

Gamma	Mureva Styl
Gamma prodotto	Mureva
Tipo prodotto	Presa
Presentazione del dispositivo	Prodotto completo
Configurazione poli di uscita	2P + E
Descrizione presa standard	Pin earth
Outlet standard deviation	Francese
Colore	Bianco
Quantità per confezione	60 pezzi

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso Parete
Numero di prese	1
Corrente nominale	16 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V CA
Condizioni d'impiego	Interno/esterno
Materiale	Ottone PP (polipropilene) PC (polycarbonato)
Tipologia fissaggio	Con viti
Capacità di connessione a serraggio	1...2.5 mm ² per rigido cavi 1...2.5 mm ² per A trefolo cavi 1...2.5 mm ² per flessibile cavi
Lunghezza di spelatura fili	13 mm
Altezza	83 mm
Larghezza	83 mm
Profondità	46 mm
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Presa standard	CEE 7/5
Tensione nominale di esercizio [ue]	250 V
Collegamenti - morsetti	Terminali senza viti

Ambiente

Marchi qualità	NF
Grado di protezione ip	IP55
Grado di protezione IK	IK08
Ritardo di fiamma	Autoestinguente 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Temperatura ambiente	-5...40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...55 °C

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Mercury free	Si
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
RoHS exemption information	 Si