

NT 30/1 TACT TE L

L'indispensable sur les chantiers et dans les ateliers. Le NT 30/1 Tact Te L est équipé d'un système de décolmatage automatique du filtre et d'une prise électrique d'asservissement.



Référence

1.148-211.0

- Marche/arrêt automatique pour outils électro-portatifs.
- Préparation antistatique
- Filtre plissé plat PES

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278046006
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	273 / 27,3
Capacité de la cuve	l	30
Matériau de la cuve		Plastique
Puissance absorbée	W	max. 1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble électrique en caoutchouc	m	7,5
Niveau sonore	dB (A)	69
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	kg	13,5
Poids avec emballage	kg	18
Dimensions (L × l × H)	mm	560 × 370 × 580

Equipement

Longueur du tuyau d'aspiration	m	4
Coude		Plastique
Nombre de tuyaux d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur des tuyaux d'aspiration	mm	550
Matériau des tuyaux d'aspiration		Acier inoxydable
Nombre de sacs filtrants	Pièce(s)	1
Matériau du sac filtrant		Non tissé
Large suceur pour sols humides/secs	mm	360
Buse de fentes		■
Manchon de connexion pour outil électrique		■
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■
Marche/arrêt automatique pour outils électro-portatifs.		■
Préparation antistatique		■
Filtre plissé plat		PES
Nettoyage du filtre		Décolmatage automatique du filtre Tact
Pare-chocs robuste		■
Indice de protection		I
Roulette avec frein		■

■ Standard.



Système de décolmatage automatique du filtre Tact

- Gain de temps et durée de vie accrue du filtre.



Raccord pour outil avec clapet d'admission d'air et embout en caoutchouc



Manchon de connexion pour outil électrique avec marche/arrêt automatique

- L'outil électroportatif est aisé à raccorder à l'aspirateur.
- Utilisation facile via la fonction marche/arrêt automatique.
- Économie d'énergie : l'aspirateur se coupe automatiquement.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0



		Référence	Descriptif	
COUDES				
Coude, plastique				
Coude emballé NW35 2K	1	2.889-170.0		■
Coude conducteur électrique emballé NW35	2	2.889-148.0		□
Coude complet emballé NW35 2K	3	2.889-168.0		□
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse pour sol humide/sec, plastique avancé, DN 35	4	2.889-152.0		■
Buse de sol anthracite emballé NW35	5	2.889-173.0		□
Suceur combiné (poussières) DN 35 mm	6	6.906-511.0	Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.	□
Buse de sol DN35	7	6.906-512.0	Plastique avec roulettes, jeu de brosses (6.903-278.0), raclettes en caoutchouc (6.903-277.0).	□
Buse pour sol sec et humide, aluminium, DN 35	8	6.906-384.0	35 mm × 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Buse pour sols secs et humides DN 35, plastique Adv, 400 mm	9	2.889-118.0		□
Suceurs à fentes				
Buse pour fentes humide et sec emballé N	10	2.889-159.0		■
Brosses polyvalentes				
Brosse universelle	11	6.900-425.0	Synthétique, garniture solide transparente, 120 × 45 mm.	□
Suceurs auto				
Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm	12	2.889-356.0		□
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	13	6.906-108.0	Plastique.	□
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm × 220 mm	14	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE L
1.148-211.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Pinceau d'aspiration				
Pinceau d'aspiration DN35	15	6.903-862.0	70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, inox				
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55	16	2.889-192.0		☒
Tubes d'aspiration, métal				
Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	17	2.889-191.0		☐
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Tuyau d'aspiration	18	2.889-135.0		☒
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	19	2.889-134.0		☐
Tuyau flexible conducteur électrique emb	20	2.889-136.0		☐
Tuyau d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, conducteur d'électricité, clip 2.0, baionnette 2.0	21	2.889-137.0		☐
Tuyau flexible emballé NW40 4m	22	2.889-138.0		☐
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	23	2.889-139.0		☐
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	24	2.889-140.0		☐
Tuyau flexible conducteur électrique emb	25	2.889-141.0		☐
	26	2.889-142.0		☐
Tuyau de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, clip 2,0, adaptateur de connexion	27	2.889-145.0		☐
Kit de réparation NW35	28	2.889-149.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Tuyau rallonge conducteur emballé NW35 2	29	2.889-343.0		☐
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip				
Manchon conducteur électrique emballé NW	30	2.889-151.0		☒
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Raccord cône NW35	31	5.407-005.0		☐
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable				
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	32	5.453-016.0	Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.	☐
FILTER BAGS				
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)				
Sacs filtrants en non-tissé, 5 Pièce(s), NT 30/1	33	2.889-154.0		☐
FILTRE T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Filtre-chassis plissé emballé PTFE H	34	6.907-671.0		☐
Filtre plissé plat HEPA	35	6.904-242.0	Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	☐
Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides				
Filtre à grosses particules pour aspirateurs eau et poussières	36	6.904-287.0	Métal, perforé, inadapté pour l'aspiration de poussières.	☐
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière				
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière, 10 Pièce(s), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	37	2.889-158.0		☐
Filtre tissu				
Filtre bougie classe M, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	38	2.414-000.0	Filtre en matière textile avec revêtement PTFE. Pour l'aspiration fiable de grandes quantités de poussières de fibres des classes de M et L.	☐
Filtre à membrane, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	39	2.889-281.0		☐
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat papier				
Filtre plat seulement pour remplacement	40	6.904-367.0	Papier, certifié pour la classe de poussières M.	☐
Filtre plissé plat PTFE				
Filtre-chassis plissé emballé PTFE	41	6.907-455.0		☐
JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE				
Kit universel pour artisans et professionnels DN35	42	2.637-595.0	Kit universel pour artisans et professionnels.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Référence	Descriptif	
JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE				
Kit d'accessoires pour le nettoyage de la voiture	43	2.862-166.0	Kit d'accessoires nettoyage automobile.	☐
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Buse de dépoussiérage	44	2.679-000.0		☐
Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me	45	2.863-026.0		☐
Adaptateur ancien emballé NW35	46	2.889-312.0		☐
Raccord adaptateur électroconducteur	47	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	☐

☐ Accessoires optionnels.