

# AXC F 3 FAN MODULE - 风扇



1173450

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1173450>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

用于AXC F 3152的风扇模块



## 产品描述

AXC F 3 FAN模块是用于降低设备温度的风扇模块，可以连接到AXC F 3152上。风扇可根据温度启动并且对其速度进行控制。由此可以确保较长的使用寿命。应用监控可尽早发现老化迹象，从而在发生故障之前更换风扇。

## 优势

- 降低AXC F 3152上的热负载
- 允许AXC F 3152在狭窄空间或高温环境中可靠运行。
- 可读取风扇状态，以尽早发现风扇的老化
- 自动温度控制运行

## 商业数据

订货号	1173450
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DRADAZ
产品关键代码	DRADAZ
GTIN	4063151199265
单件重量 (含包装)	42.4 g
单件重量 (不含包装)	42.4 g
原产地	CN

# AXC F 3 FAN MODULE - 风扇



1173450

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1173450>

## 技术数据

### 说明

#### 应用说明

应用说明	只用于工业应用
------	---------

### 产品属性

产品类型	风扇
------	----

### 环境和真实条件

#### 环境条件

环境温度 (运行)	0 °C ... 55 °C (平均海拔2000 m ... 3000 m)
	0 °C ... 70 °C (平均海拔0 m ... 2000 m)

# AXC F 3 FAN MODULE - 风扇



1173450

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1173450>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-11.0	27242292
ECLASS-13.0	27242292
ECLASS-12.0	27242292

### ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

# AXC F 3 FAN MODULE - 风扇



1173450

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1173450>

## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯(中国)投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编: 211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)