

Statut commercial: Commercialisé



### Principales

Gamme	Spacial
Nom du produit	Spacial SBM
Fonction de l'appareil	Polyvalent
Fonction produit	Boîte industrielle
Nom abrégé de l'appareil	SBM
Type de coffret	Boîte pleine
Hauteur nominale de l'enveloppe	300 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	600 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe	120 mm
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	6x vis de capot 1x corps 1x couvercle
Type de carter	Corps monobloc soudé plié
Type de face avant	Porte simple
Fixation du couvercle	Vis métal demi-tour
Type de verrou	Étanchéité : PZ2 tournevis vis prisonnière
Pièces amovibles	Cover, par vis prisonnière

### Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Finition de la surface	Poudre de polyester
Couleur	Gris ( RAL 7035 )
Normes	CEI 62208
Certifications du produit	LR UL BV DNV GL
Degré de protection IP	IP66 IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à IEC 62262
Température ambiante pour le stockage	-35...60 °C
Température de fonctionnement	-35...80 °C

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1241 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

### Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------