



## BEF-MR10500APG

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## 訂購資訊

型號	貨號
BEF-MR10500APG	4084736

其他設備結構與配件 → [www.sick.com/](http://www.sick.com/)

## 詳細技術資料

## 技術資料

配件組	其他安裝配件
配件系列	量測輪與量測輪系統
描述	採用鋸齒狀聚氨酯表面的鋁製量測輪，用於10 mm實心軸，周長500 mm
重量	501 g
周長	500 mm
孔徑	10 mm
表面	鋸齒狀聚氨酯
工作環境溫度	-30 °C ... +80 °C
量測表面	未塗油金屬 噴漆表面 塑膠 紙張 紙板 木材 紡織品 玻璃 地面鋪層
慣性力矩	310 gcm <sup>2</sup>

## 分類

ECI@ss 5.0	21160104
ECI@ss 5.1.4	21160104
ECI@ss 6.0	21160104
ECI@ss 6.2	21160104
ECI@ss 7.0	21160104
ECI@ss 8.0	21160104
ECI@ss 8.1	21160104
ECI@ss 9.0	21160104
ECI@ss 10.0	21160104
ECI@ss 11.0	21160104
ETIM 5.0	EC002179
ETIM 6.0	EC002179


ETIM 7.0

EC002179

UNSPSC 16.0901

25191839

## 尺寸圖 (尺寸 (mm))



## SICK概述

SICK是為工業應用提供智慧型感測器與感測器解決方案的領導製造商之一。獨特的產品與服務範圍，為安全高效控制流程、防止人員事故與避免環境損害，奠定了完美基礎。

我們在不同產業擁有豐富經驗，並了解他們的流程與需求。因此，我們能夠利用智慧型感測器準確滿足客戶的需要。位於歐洲、亞洲與北美洲的應用中心，對客戶的客製化系統解決方案進行測試與優化。這一切有助於我們成為可靠的供應商與研發夥伴。

廣泛的服務使我們的產品更完善：SICK全方位服務在機器的整個生命週期內提供支援，並確保安全性與生產率。

這即是我們的「智慧型感測器」。

## 全球分佈：

各分公司地點與聯絡人 - [www.sick.com](http://www.sick.com)