

Reis docking station voor laptops - HDMI of VGA - USB 3.0

Product ID: USB3SMDOCKHV



Met het docking station voor onderweg verandert u uw laptop of Ultrabook™ in een mobiel werkstation. Het voegt een HDMI®- of VGA-video-uitgang, een USB 3.0 hubpoort en een gigabit Ethernet RJ45-poort toe, via slechts één USB 3.0 hostverbinding. Met het reisvriendelijke dock kunt de poortbeperkingen van moderne mobiele computers oplossen, waardoor het ideaal is voor uw laptop, Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2 of Surface Book.

Daardoor hoeft u geen meerdere adapters meer mee te nemen. Door vier essentiële aansluitpoorten te veranderen in één comfortabel apparaat, is het reisdock de perfecte laptopaccessoire. Het heeft een lichtgewicht, compact design dat prima in uw reistas past inclusief een geïntegreerde hostverbindingkabel die netjes in de behuizing van het docking station kan worden opgeborgen.

Het docking station voor onderweg is een veelzijdige oplossing voor het aansluiten van een extra scherm op uw laptop, is voorzien van een HDMI video-uitgang met audio, of VGA video-uitgang, waardoor u twee populaire interfaces heeft voor de aansluiting van een tv, projector of monitor als een tweede scherm, met ondersteuning van resoluties tot 2048x1152 (QWXGA). Met behulp van de USB 3.0 interface met hoge bandbreedte (5 Gbps) voor een flexibele video-uitgang, een USB 3.0 hub-poort en gigabit Ethernet kunt u nu onderweg snel een multifunctioneel werkstation creëren, zonder een van uw USB-laptoppoorten te moeten opofferen.

De installatie is snel en probleemloos; het docking station voor onderweg downloadt automatisch het meest recente stuurprogramma als het wordt aangesloten op een Mac of Windows® -systeem met een actieve netwerkverbinding.

De USB3SMDOCKHV wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Werk gemakkelijk vanaf uw Ultrabook of laptop als u niet op kantoor of op reis bent door essentiële connectiviteitsopties toe te voegen
- Gebruik uw Ultrabook of laptop als een workstation met meerdere schermen, via externe schermondersteuning en gebruik meerdere applicaties op verschillende schermen
- Gebruik een tv met HDMI-poort in een hotelkamer als tweede scherm als u op reis bent
- Voeg een extra scherm en toegang tot een vast gigabit-netwerk toe aan uw slanke laptop, en blijf uw USB 3.0-poort gebruiken voor andere verbindingen
- Sluit uw HDMI- of VGA-projector aan en toon multimediacontent thuis of tijdens presentaties in vergaderruimtes
- Sluit uw laptop aan op een vast gigabit-netwerk in situaties waar geen wifi-verbinding aanwezig is zoals in klaslokalen, kantoren en hotels

Features

- HDMI® of VGA video-uitgang, USB 3.0 hub-poort en GbE via slechts één USB 3.0-verbinding
- Compact en licht - meerdere aansluitingen in een reisvriendelijke behuizing ontworpen voor maximale mobiliteit
- Geïntegreerde USB 3.0-kabel, die netjes kan worden opgeborgen als u deze niet nodig hebt
- USB-busvoeding - geen externe voedingsadapter vereist
- Probleemloze installatie - De meest recente stuurprogramma's worden automatisch gedownload naar Windows®-systemen als een actieve netwerkverbinding aanwezig is
- Gigabit Ethernet RJ45-poort - compatibel met IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX en 1000BASE-T)
- SuperSpeed USB 3.0-interface (5 Gbit/s), achterwaarts compatibel met USB 2.0
- Ondersteunt resoluties tot 2048x1152 (QWXGA)
- Compatibel met USB uitgevoerde Mac en Windows laptops of Windows tablets zoals de Microsoft Surface Pro 4 en Surface Book
- Kies voor een gedupliceerd, uitgebreid of primair beeldscherm

Hardware	Warranty	3 Years	
	4K ondersteuning	Nee	
	Bus type	USB 3.0	
	Chipsetcode	DisplayLink - DL-3700	
	Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 hub-poort is neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1	
	Ondersteunde schermen	1	
	Snellaadpoort(en)	Nee	
Prestaties	Auto MDIX	Ja	
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps	
	Full duplex ondersteuning	Ja	
	Maximale analoge resoluties	2048x1152 (VGA) Lower resolutions are also supported.	
	Maximale digitale resoluties	2048x1152 (HDMI) Lagere resoluties worden ook ondersteund.	
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)	
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s	
	UASP ondersteuning	Ja	
Connector(en)	Type connector(en)	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk 1 - RJ-45 Vrouwelijk 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk	
	Software	Besturingssystemen	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 - 10.12, 10.14
	Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Tegelijkertijd kan slechts één video-uitgang worden gebruikt, HDMI® of VGA. Als een scherm tegelijkertijd op elke video-uitgangspoort wordt aangesloten, heeft de HDMI®-poort de hoogste prioriteit
		Systeem- en kabelvereisten	USB-computersysteem met beschikbare USB 3.0 poort
	Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Verbinding (groen) 1 - Activiteit (geel)
Voeding		Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB

Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	2.2 in [55 mm]
	Gewicht product	2.9 oz [82 g]
	Hoogte product	0.7 in [17 mm]
	Kabellengte	3.7 in [93 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	4.9 in [125 mm]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	6.8 oz [192 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB 3.0 mini docking station
		1 - Driver-CD
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.