


# Han PE-module male crimp 35qmm



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 09 14 001 3074                                                                |
| 规格     | Han PE-module male crimp 35qmm                                                |
| 浩亭电子目录 | <a href="https://harting.com/09140013074">https://harting.com/09140013074</a> |

## 标识

|      |              |
|------|--------------|
| 类别   | 模块           |
| 系列   | Han-Modular® |
| 模块类别 | Han® PE 模块   |
| 模块尺寸 | 单模块          |

## 版本

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 接线方式 | 压接针                       |
| 公母类型 | 公头                        |
| 针数   | 1                         |
| 包装内容 | 2个PE模块<br>1个插针压板<br>1根压接针 |

## 技术参数

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 导体截面积 | 35 mm²          |
| 线芯外径  | ≤14.5 mm        |
| 接触电阻  | ≤0.3 mΩ         |
| 剥线长度  | 16 mm           |
| 拧紧力矩  | 2 Nm            |
| 极限温度  | -40 ... +125 °C |
| 插拔次数  | ≥500            |

## 材料特性

|        |        |
|--------|--------|
| 材料(插芯) | 锌压铸，镀镍 |
|--------|--------|



Pushing Performance  
Since 1945

材料特性

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| 材料 ( 插针 )        | 铜合金                                  |
| 表面 ( 插针 )        | 镀银                                   |
| RoHS             | 符合豁免标准                               |
| RoHS 豁免          | 6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %                  |
| ELV 状态           | 符合豁免标准                               |
| China RoHS       | 50                                   |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含                                  |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含                                  |
| REACH SVHC 物质    | 有                                    |
| REACH SVHC 物质    | 铅                                    |
| ECHA SCIP 编号     | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
| 加州 65 号提案物质      | 有                                    |
| 加州 65 号提案物质      | 铅<br>镍                               |

规格和认证

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 规格       | IEC 61984                                                  |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |

商业数据

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 包装尺寸        | 1                             |
| 净重          | 85.9 g                        |
| 原产国         | 德国                            |
| 欧洲海关关税号     | 85389099                      |
| GTIN        | 5713140184916                 |
| eCl@ss      | 27440217 工业连接器的模块 ( 电源/信号 ) 。 |
| ETIM        | EC000438                      |
| UNSPSC 24.0 | 39121552                      |