

# PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION XR 18V 4AH LI-ION BRUSHLESS

- 2 vitesses, transmission tout métal, efficacité et durabilité accrue
- Lampe LED 3 positions allant jusqu'à 77 lumens
- 15 réglages de couple différents pour une précision optimale
- Interrupteur offrant une variation intelligente de la vitesse de perçage et un meilleur contrôle
- Mandrin 13 mm autobloquant tout métal
- Mode percussion pour percer les matériaux durs

Couple dur / tendre (Nm) : 70/27  
Régime à vide (tr/min) : 0-550/2000  
Cadence de frappe (cps/min) : 0-9350/34000  
Ø perçage bois/métal/béton (mm) : 40/13/13  
Capacité du mandrin (mm) : 1.5-13



Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, porte embout magnétique

DCD796M2-QW

5 035 048 725 450