



Aluminium P-clip

- ALU-P-Clip met/zonder chloropreen-beschermprofiel


Deze P-clips zijn vervaardigd uit hoogwaardig aluminium en zijn geschikt voor toepassing onder zware bedrijfsomstandigheden. Het additionele chloropreen beschermprofiel beschermt de bundel tegen vibratie, reduceert geluid en biedt eveneens elektrische isolatie.

Hoofdkenmerken

- goede en stabiele bevestiging van bekabeling of leidingwerk
- ideaal voor toepassing bij hoge temperaturen
- door de clip in combinatie met een chloropreen beschermprofiel te gebruiken, ontstaat een bevestiging die bestand is tegen trillingen



P-clips vervaardigd uit polyamide, aluminium of aluminium met een chloropreen-profiel.



Aluminium P-clip

Aluminium P-clip met chloropreen-beschermlaag

**Materiaalspecificatie
zie pagina 22.**

TYPE	Breedte (W)	Breedte (W2)	Wand-dikte (WT)	Wand-dikte (WT2)	Montagegat Ø (FH)	Max. Ø	Bevestigingsgat midden L2	Radius (R)	Materiaal	Kleur	Artikelnr.
ALU4	12,7	-	0,80	-	5,2	6,4	11,6	1,6	AL	naturel (NA)	211-10040
ALU5	12,7	-	0,80	-	5,2	8,0	12,6	1,6	AL	naturel (NA)	211-10050
ALU6	12,7	-	0,80	-	5,2	9,5	13,4	1,6	AL	naturel (NA)	211-10060
ALU7	12,7	-	0,80	-	5,2	11,1	14,2	1,6	AL	naturel (NA)	211-10070
ALU8	12,7	-	0,80	-	5,2	12,7	15,0	1,6	AL	naturel (NA)	211-10080
ALU10	12,7	-	0,80	-	5,2	15,9	16,6	1,6	AL	naturel (NA)	211-10100
ALU11	12,7	-	1,30	-	5,2	17,5	19,1	2,8	AL	naturel (NA)	211-10110
ALU12	12,7	-	1,30	-	5,2	19,1	19,9	2,8	AL	naturel (NA)	211-10120
ALU13	12,7	-	1,30	-	5,2	20,6	20,7	2,8	AL	naturel (NA)	211-10130
ALU4C	16,3	12,7	3,70	0,8	5,2	3,2	11,6	1,6	AL, CR	zwart (BK)	211-15040
ALU5C	16,3	12,7	3,70	0,8	5,2	4,8	12,6	1,6	AL, CR	zwart (BK)	211-15050

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Aluminium P-clip

- ALU-P-Clip met/zonder chloropreen-beschermprofiel

TYPE	Breedte (W)	Breedte (W2)	Wand-dikte (WT)	Wand-dikte (WT2)	Montagegat Ø (FH)	Max. Ø	Bevestigingsgat midden L2	Radius (R)	Materiaal	Kleur	Artikelnr.
ALU6C	16,3	12,7	3,70	0,8	5,2	6,4	13,4	1,6	AL, CR	zwart (BK)	211-15060
ALU7C	16,3	12,7	3,70	0,8	5,2	8,0	14,2	1,6	AL, CR	zwart (BK)	211-15070
ALU8C	16,3	12,7	3,70	0,8	5,2	9,5	15,0	1,6	AL, CR	zwart (BK)	211-15080
ALU9C	16,3	12,7	3,70	0,8	5,2	11,1	15,8	1,6	AL, CR	zwart (BK)	211-15090
ALU10C	16,3	12,7	3,70	0,8	5,2	12,7	16,6	1,6	AL, CR	zwart (BK)	211-15100
ALU11C	16,3	12,7	4,50	1,3	5,2	14,3	19,1	2,8	AL, CR	zwart (BK)	211-15110
ALU12C	16,3	12,7	4,50	1,3	5,2	15,9	19,9	2,8	AL, CR	zwart (BK)	211-15120
ALU13C	16,3	12,7	4,50	1,3	5,2	17,5	20,7	2,8	AL, CR	zwart (BK)	211-15130
ALU14C	16,3	12,7	4,50	1,3	5,2	19,1	21,5	2,8	AL, CR	zwart (BK)	211-15140
ALU15C	16,3	12,7	4,50	1,3	5,2	20,6	22,3	2,8	AL, CR	zwart (BK)	211-15150
ALU16C	16,3	12,7	4,50	1,3	5,2	22,2	23,1	2,8	AL, CR	zwart (BK)	211-15160
ALU17C	16,3	12,7	4,50	1,3	5,2	23,8	23,9	2,8	AL, CR	zwart (BK)	211-15170
ALU18C	16,3	12,7	4,50	1,3	5,2	25,4	24,6	2,8	AL, CR	zwart (BK)	211-15180
ALU19C	16,3	12,7	4,50	1,3	5,2	27,0	25,5	2,8	AL, CR	zwart (BK)	211-15190
ALU20C	16,3	12,7	4,50	1,6	5,2	28,6	27,0	3,2	AL, CR	zwart (BK)	211-15200
ALU22C	16,3	12,7	4,50	1,6	5,2	31,8	28,6	3,2	AL, CR	zwart (BK)	211-15220
ALU23C	16,3	12,7	4,50	1,6	5,2	33,3	29,4	3,2	AL, CR	zwart (BK)	211-15230
ALU25C	16,3	12,7	4,50	1,6	5,2	36,5	30,8	3,2	AL, CR	zwart (BK)	211-15250
ALU26C	16,3	12,7	4,50	1,6	5,2	38,1	31,7	3,2	AL, CR	zwart (BK)	211-15260
ALU28C	16,3	12,7	4,50	1,6	5,2	41,3	33,3	3,2	AL, CR	zwart (BK)	211-15280
ALU29C	16,3	12,7	4,50	1,6	5,2	42,9	34,1	3,2	AL, CR	zwart (BK)	211-15290
ALU30C	16,3	12,7	4,50	1,6	5,2	44,5	34,9	3,2	AL, CR	zwart (BK)	211-15300
ALU34C	16,3	12,7	4,50	1,6	5,2	50,8	38,1	3,2	AL, CR	zwart (BK)	211-15340
ALU24C	16,3	12,7	4,50	1,6	5,2	34,9	30,2	3,2	AL, CR	zwart (BK)	211-15240

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.