

Fitting Instructions - KeyKeep 1 PB™
 Instrucciones de colocación de la KeyKeep 1 PB™
 Consignes d'installation du boîtier KeyKeep 1 PB™
 Montageinstructies KeyKeep 1 PB™
 Montageanleitung für den KeyKeep 1 PB™
 Instrukcje montażu KeyKeep 1 PB™
 Instruções de Montagem do KeyKeep 1 PB™
 Инструкции по установке KeyKeep 1 PB™
 Istruzioni per l'installazione di KeyKeep 1 PB™



Fitting the KeyKeep 1 PB™

Opening lever
 Palanca de apertura
 Levier d'ouverture
 Openingshendel
 Öffnungshebel
 Dźwignia otwierająca
 Alavanca de abertura
 Открывающий рычаг
 Leva di apertura

Dials
 Diales
 Molettes
 Draaiknoppen
 Wahltasten
 Dyski z cyframi
 Indicadores
 Поворотные диски
 Rotelle



Figure 1

Shutter hatch
 Cubierta obturadora
 Volet obturateur
 Luik
 Verschlussklappe
 Pokrywa opadowa
 Tampa da comporta
 затвор
 Sportello



Figure 3

Shackle opening mechanism
 Mecanismo de apertura del gancho
 Mécanisme d'ouverture de la manille
 Mechanisme voor het openen van de beugel
 Entriegelungsmechanismus für den Bügel
 Mechanizm z otwieranym pałąkiem
 Mecanismo de abertura da manilha
 Механизм открытия дужки
 Meccanismo per l'apertura del grillo




Figure 3



Figure 4

Henry Squire & Sons Limited

Hilton Cross Business Park, Cannock Road, Featherstone, Wolverhampton, WV10 7QZ
 Tel: 01902 308050 E-Mail: info@henry-squire.co.uk Website: www.squirelocks.co.uk

Opening your KeyKeep 1 PB™

1. Open shutter hatch to reveal the dial and the opening lever.
2. Dial existing combination, otherwise factory default 0.0.0.0.
3. Press down on the opening lever.

Setting a new combination

Squire recommend that you set your own code for the first time before fitting the KeyKeep 1 PB™

1. Open the KeyKeep 1 PB™ door to reveal the setting mechanism.
2. Push the reset lever left and towards you and the reset lever will stay in position.
3. Rotate dials to your preferred combination.
4. Push the reset lever up and away from you to return to original position. Double check your combination before closing the storage compartment door.
5. Close the storage compartment.
6. Scramble the combination dials to lock the KeyKeep 1 PB™ and conceal your combination.
7. Close the shutter hatch.

The KeyKeep 1 PB™ can be wall mounted or the shackle can be mounted over a door knob

Wall Mounting your KeyKeep 1 PB™

NOTE: you will require an X-head/Pozi screwdriver, a pencil, a spirit level, a drill bit, a drill and a hammer.

1. Open the KeyKeep 1 PB™ door, as above.
2. Position the KeyKeep 1 PB™ on the desired mounting surface (see note 1).
3. Use a spirit level to check that the KeyKeep 1 PB™ is vertical.
4. Mark the position of the screw holes on the desired surface.
5. Remove the KeyKeep 1 PB™
6. Drill holes.
7. Use a hammer to fit wall plugs (if necessary).
8. Position KeyKeep 1 PB™
9. Insert and tighten screws.
10. Close the storage compartment.
11. Scramble the combination dials to lock the KeyKeep 1 PB™ door and conceal your combination, then close the shutter hatch.

Mounting your KeyKeep 1 PB™ over a door knob

NOTE: You can mount your KeyKeep 1 PB™ over a door knob or other fixed item by demounting the shackle and positioning it around the door knob.

1. Move the metallic tab (shown in figure 3) to the left and pull out the shackle.
2. Install the shackle around the door knob
3. Reinstall the shackle into the body of the KeyKeep 1 PB™

NOTES:

1. We suggest that you mount your KeyKeep 1 PB™ in a discrete location away from direct view, such as porches, garages, out of direct eye line.
2. Keep shutter hatch closed to increase weather resistance and to conceal the dials from view. The release lever will open the KeyKeep 1 PB™ until you scramble the dials.

Cómo abrir su eyKeep 1 PB™

1. Abra la cubierta obturadora para ver el dial y la palanca de apertura.
2. Marque la combinación existente, de lo contrario utilice la configuración de fábrica 0.0.0.0.
3. Presione la palanca de apertura hacia abajo.

Cómo configurar una nueva combinación

Squire recomienda que establezca su propio código por primera vez antes de instalar la KeyKeep 1 PB™

1. Abra la puerta de la KeyKeep 1 PB™ para ver el mecanismo de configuración.
2. Presione la palanca de reinicio hacia la izquierda y hacia usted y la palanca de reinicio se mantendrá en su posición.
3. Gire los diales a su combinación preferida.
4. Empuje la palanca de reinicio hacia arriba y en dirección contraria a usted para volverla a la posición original. Revise su combinación antes de cerrar la puerta del compartimento de almacenamiento.
5. Cierre el compartimento de almacenamiento.
6. Gire los diales de combinación aleatoriamente para bloquear la KeyKeep 1 PB™ y ocultar su combinación.
7. Cierre la cubierta obturadora."

El KeyKeep 1 PB™ puede fijarse a la pared, o se puede montar el gancho sobre el pomo de la puerta

Cómo montar su KeyKeep 1 PB™ a la pared

NOTA: deberá utilizar un destornillador de cruz/Pozi, un lápiz, un nivel de burbuja, una broca, un taladro y un martillo.

1. Abra la puerta de la KeyKeep 1 PB™, tal como se indica arriba.
2. Posicione la KeyKeep 1 PB™ en la superficie de montaje deseada (ver la nota 1).
3. Utilice un nivel de burbuja para comprobar que la KeyKeep 1 PB™ esté en posición vertical.
4. Marque la posición de las perforaciones de los tornillos en la superficie deseada.
5. Retire la KeyKeep 1 PB™
6. Perfore los orificios.
7. Utilice un martillo para insertar tarugos (si es necesario).
8. Posicione la KeyKeep 1 PB™.
9. Inserte los tornillos y ajústelos.
10. Cierre el compartimento de almacenamiento.
11. Gire los diales de combinación aleatoriamente para bloquear la puerta de la KeyKeep 1 PB™ y ocultar su combinación, luego cierre la cubierta obturadora.

Cómo montar el KeyKeep 1 PB™ sobre el pomo de una puerta

NAVISO: Se puede montar el KeyKeep 1 PB™ en el pomo de una puerta u otro objeto fijo desmontando el gancho y colocándolo alrededor del pomo.

1. Mover la pestaña metálica (ver figura 3) hacia la izquierda y extraer el gancho.
2. Colocar el gancho alrededor del pomo de la puerta
3. Reintroducir el gancho en el cuerpo del KeyKeep 1 PB™

NOTAS:

1. Se recomienda que monte su KeyKeep 1 PB™ en un lugar discreto fuera de la vista, como porches, garajes, o lugares fuera del alcance de la línea visual directa.
2. Mantenga la cubierta obturadora cerrada para aumentar la resistencia a las inclemencias del clima y ocultar los diales de la vista. La palanca de apertura abrirá la KeyKeep 1 PB™ hasta que usted gire los diales.

Ouverture de votre boîtier KeyKeep 1 PB™

1. Ouvrez le volet obturateur pour révéler les molettes et le levier d'ouverture.
2. Composez la combinaison existante ou la combinaison par défaut définie en usine 0.0.0.0.
3. Abaissez le levier d'ouverture.

Définition d'une nouvelle combinaison

Squire vous recommande de définir votre propre code pour la première fois avant d'installer le boîtier KeyKeep 1 PB™

1. Ouvrez la trappe du boîtier KeyKeep 1 PB™ pour révéler le mécanisme de réglage.
2. Poussez le levier de réenclenchement à gauche et vers vous. Le levier restera dans cette position.
3. Tournez les molettes de façon à composer la combinaison souhaitée.
4. Poussez le levier de réenclenchement vers le haut et éloignez-le de vous pour le ramener à sa position d'origine. Vérifiez à nouveau votre combinaison avant de fermer la porte du compartiment de stockage.
5. Fermez le compartiment de stockage.
6. Mélangez les molettes de combinaison pour verrouiller le boîtier KeyKeep 1 PB™ et dissimuler votre combinaison.
7. Fermez le volet obturateur.

Le KeyKeep 1 PB™ peut être fixé au mur ou par la manille sur une poignée de porte

Montage au mur de votre boîtier KeyKeep 1 PB™

REMARQUE : vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un crayon, d'un niveau à bulle, d'une mèche, d'une perceuse et d'un marteau.

1. Ouvrez la trappe du boîtier KeyKeep 1 PB™, comme expliqué ci-dessus.
2. Placez le boîtier KeyKeep 1 PB™ sur la surface de montage souhaitée (voir la remarque 1).
3. Utilisez un niveau à bulle pour vérifier que le boîtier KeyKeep 1 PB™ se trouve bien à la verticale.
4. Marquez l'emplacement des trous de vis sur la surface souhaitée.
5. Retirez le boîtier KeyKeep 1 PB™.
6. Percez les trous.
7. Utilisez un marteau pour placer les chevilles (le cas échéant).
8. Placez le boîtier KeyKeep 1 PB™
9. Insérez les vis et serrez-les.
10. Fermez le compartiment de stockage.
11. Mélangez les molettes de combinaison pour verrouiller la porte du boîtier KeyKeep 1 PB™ et dissimuler votre combinaison, puis fermez le volet obturateur.

Montage de votre KeyKeep 1 PB™ sur une poignée de porte

REMARQUE : Vous pouvez monter votre KeyKeep 1 PB™ sur une poignée de porte ou un autre élément fixe en démontant la manille et en la positionnant autour.

1. Déplacez la languette métallique (illustrée au schéma 3) vers la gauche et retirez la manille.
2. Installez la manille autour de la poignée
3. Réinstallez la manille dans le corps du KeyKeep 1 PB™

REMARQUES :

1. Nous vous recommandons d'installer votre boîtier KeyKeep 1 PB™ dans un endroit discret à l'abri de la vue de tous, tel qu'un porche ou un garage, hors de la portée directe du regard.
2. Conservez le volet obturateur fermé afin d'optimiser la résistance aux intempéries et de dissimuler les molettes. Le levier d'ouverture permettra d'ouvrir le boîtier KeyKeep 1 PB™ tant que vous n'avez pas mélangé les molettes.

Uw KeyKeep 1 PB™ openen

1. Open het luik om de draaiknop en de openingshendel te onthullen.
2. Kies een bestaande combinatie, anders is de standaardinstelling 0.0.0.0.0.
3. Druk de openingshendel naar beneden.

Een nieuwe combinatie instellen

Squire raadt u aan om voor de eerste keer uw eigen code in te stellen voordat u de **KeyKeep 1 PB™** monteert

1. Open de deur van de **KeyKeep 1 PB™** om het instelmechanisme te onthullen.
2. Duw de reset-hendel naar links en naar u toe en de reset-hendel zal in positie blijven.
3. Draai de draaiknoppen naar de door u gewenste combinatie.
4. Duw de reset-hendel omhoog en van u af om terug te keren naar de oorspronkelijke positie. Controleer uw combinatie dubbel voordat u de deur van het opbergvak sluit.
5. Sluit het opbergvak.
6. Beweeg de combinatie draaiknoppen om de **KeyKeep 1 PB™** te vergrendelen en uw combinatie te verbergen.
7. Sluit het luik.

De KeyKeep 1 PB™ kan aan de muur worden gemonteerd of de beugel kan over een deurknop worden gemonteerd

Wandmontage van uw KeyKeep 1 PB™

OPMERKING: u hebt een X-kop/Pozischroevendraaier, een potlood, een waterpas, een boor, een boormachine en een hamer nodig.

1. Open de deur van de **KeyKeep 1 PB™**, zoals hierboven.
2. Plaats de **KeyKeep 1 PB™** op het gewenste montagevlak (zie opmerking 1).
3. Gebruik een waterpas om te controleren of de **KeyKeep 1 PB™** verticaal is.
4. Markeer de positie van de schroefgaten op het gewenste oppervlak.
5. Verwijder de **KeyKeep 1 PB™**.
6. Boorgaten.
7. Gebruik een hamer om pluggen te monteren (indien nodig).
8. Plaats de **KeyKeep 1 PB™**.
9. Plaats de schroeven en draai ze vast.
10. Sluit het opbergvak.
11. Beweeg de combinatie draaiknoppen om de **KeyKeep 1 PB™** te vergrendelen en uw combinatie te verbergen, en sluit vervolgens het luik.

Het monteren van uw KeyKeep 1 PB™ over een deurknop

LET OP: U kunt uw **KeyKeep 1 PB™** over een deurknop of een ander vast voorwerp monteren door de beugel te demonteren en rond de deurknop te plaatsen.

1. Verplaats het metalen luikje (afgebeeld in figuur 3) naar links en trek de beugel eruit.
2. Monteer de beugel rond de deurknop
3. Plaats de beugel weer in de behuizing van de **KeyKeep 1 PB™**

OPMERKINGEN:

1. We raden u aan om uw **KeyKeep 1 PB™** te monteren op een discrete plaats, uit het direct zicht, zoals veranda's, garages...
2. Houd het luik gesloten om de weerbestendigheid te verhogen en de draaiknoppen aan het zicht te onttrekken. De ontgrendelingshendel opent de **KeyKeep 1 PB™** tot u de draaiknoppen door elkaar haalt.

Öffnen Sie Ihren KeyKeep 1 PB™

1. Öffnen Sie die Verschlussklappe, um die Wahlkosten und den Öffnungshebel freizulegen.
2. Wählen Sie die bestehende Kombination, ansonsten die Werkseinstellung 0.0.0.0.
3. Drücken Sie auf den Öffnungshebel.

Einstellen einer neuen Kombination

Squire empfiehlt, dass Sie zum ersten Mal Ihren eigenen Code festlegen, bevor Sie die **KeyKeep 1 PB™** montieren

1. Öffnen Sie die Tür des **KeyKeep 1 PB™**, um den Einstellungsmechanismus freizulegen.
2. Drücken Sie den Rückstellhebel nach links und in ihre Richtung. Der Rückstellhebel wird in seiner Position bleiben.
3. Drehen Sie die Wahlkosten, um Ihre bevorzugte Kombination einzustellen.
4. Drücken Sie den Rückstellhebel nach oben und von Ihnen weg, um ihn in seine Ausgangsposition zurückzubringen. Überprüfen Sie Ihre Kombination vor dem Schließen der Türe des Ablagefachs mehrfach.
5. Schließen Sie das Ablagefach.
6. Drehen Sie die Wahlkosten der Kombination, um den **KeyKeep 1 PB™** zu verriegeln und Ihre Kombination zu verbergen.
7. Schließen Sie die Verschlussklappe.

Der KeyKeep 1 PB™ kann an der Wand montiert oder mit dem Bügel über einen Türknauf angebracht werden.

Wandmontage Ihres KeyKeep 1 PB™

HINWEIS: Zur Montage benötigen Sie X-head/Posi [1] Schraubendreher, Bleistift, Wasserwaage, Bohrmaschine und Bohrer, einen Hammer.

1. Öffnen Sie die Türe des **KeyKeep 1 PB™**, wie oben beschrieben.
2. Positionieren Sie den **KeyKeep 1 PB™** auf die gewünschte Montagefläche (siehe Hinweis 1).
3. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um zu überprüfen, dass der **KeyKeep 1 PB™** senkrecht ist.
4. Markieren Sie auf der gewünschten Oberfläche die Position der Schraubenlöcher.
5. Entfernen Sie den **KeyKeep 1 PB™**.
6. Bohren Sie die Löcher.
7. Verwenden Sie einen Hammer, um die Dübel einzupassen (falls erforderlich).
8. Positionieren Sie den Key **KeyKeep 1 PB™**.
9. Setzen Sie die Schrauben ein und ziehen Sie sie an.
10. Schließen Sie das Ablagefach.
11. Drehen Sie die Wahlkosten der Kombination, um die Türe des **KeyKeep 1 PB™** zu verriegeln und Ihre Kombination zu verbergen, dann schließen Sie die Verschlussklappe.

Montage des KeyKeep 1 PB™ über einem Türknauf

NHINWEIS: Sie können Ihren **KeyKeep 1 PB™** über einem Türknauf oder einem anderen festen Gegenstand montieren, indem Sie den Bügel öffnen und um den Türknauf legen.

1. Schieben Sie die Metalllasche (siehe Abbildung 3) nach links und ziehen Sie den Bügel heraus.
2. Platzieren Sie den Bügel um den Türknauf.
3. Führen Sie den Bügel wieder in das Gehäuse des **KeyKeep 1 PB™** ein.

HINWEISE:

1. Wir empfehlen Ihnen, Ihren **KeyKeep 1 PB™** an einem diskreten Ort, vor neugierigen Blicken geschützt zu montieren, wie Terrassen, Garagen.
2. Halten Sie die Verschlussklappe geschlossen, um die Wetterbeständigkeit zu erhöhen und die Wählskala vor Blicken zu verbergen. Der Auslösehebel wird den **KeyKeep 1 PB™** so lange öffnen, bis Sie die Wahlkosten drehen.

Otwieranie KeyKeep 1 PB™

1. Otworzyć pokrywę opadową, aby odstąpić przyciski i dźwignię otwierającą.
2. Wybrać istniejącą kombinację - domyślna fabryczna kombinacja to 0.0.0.0.
3. Nacisnąć dźwignię otwierającą.

Ustawianie nowej kombinacji

Squire zaleca ustawienie własnego kodu po raz pierwszy przed zamontowaniem **KeyKeep 1 PB™**

1. Otworzyć pokrywę **KeyKeep 1 PB™**, aby odstąpić mechanizm ustawiania.
2. Pociągnąć dźwignię resetującą w lewo i do siebie. Dźwignia resetująca pozostanie w tej pozycji.
3. Obrócić dyski z cyframi, aby wybrać kombinację.
4. Przeciągnąć dźwignię resetującą do góry i od siebie, aby powróciła do pierwotnej pozycji. Przed zamknięciem pokrywy należy sprawdzić kombinację.
5. Zamknąć przedział urządzenia.
6. Pomieszczać cyfry kombinacji, aby zamknąć **KeyKeep 1 PB™** i nie ujawniać swoje kombinacji.
7. Zamknąć pokrywę opadową.

KeyKeep 1 PB™ można zamontować na ścianie lub przy pomocy pałąka na gałce drzwiowej.

Montaż ścienny KeyKeep 1 PB™

UWAGA: będzie potrzebny śrubokręt krzyżakowy/Pozi, ołówek, poziomica, wiertło, wiertarka i młotek.

1. Otworzyć pokrywę **KeyKeep 1 PB™** jak powyżej.
2. Ustawić **KeyKeep 1 PB™** na pożądaną powierzchnię montażową (patrz uwaga 1).
3. Użyć poziomicy, aby sprawdzić pionowe ustawienie **KeyKeep 1 PB™**.
4. Na pożądaną powierzchnię zaznaczyć pozycję otworów na śruby.
5. Zdjąć **KeyKeep 1 PB™**.
6. Wywiercić otwory.
7. Użyć młotka do wbicia kotków rozporowych (jeśli to konieczne).
8. Ustawić **KeyKeep 1 PB™**.
9. Włożyć i dokręcić śruby.
10. Zamknąć przedział urządzenia.
11. Pomieszczać cyfry na dyskach, aby zablokować drzwiczki **KeyKeep 1 PB™** i ukryć swoją kombinację, a następnie zamknąć pokrywę opadową.

Montaż KeyKeep 1 PB™ na gałce drzwiowej

NUWAGA: **KeyKeep 1 PB™** można zamontować na gałce drzwiowej lub innym stałym elemencie. W tym celu należy zdemontować pałąk i założyć go na gałkę drzwiową.

1. Przesunąć metalową wypustkę w lewo (zgodnie z rys. 3) i wyciągnąć pałąk.
2. Zamontować pałąk wokół gałki drzwiowej
3. Ponownie wsunąć pałąk do obudowy KeyKeepLOOP

UWAGI:

1. Zalecamy mocowanie **KeyKeep 1 PB™** w dyskretnym miejscu, aby nie był od razu widoczny. Takie miejsca to ganki, garaże, a nie w widocznym miejscu.
2. Pokrywę należy zamykać, aby zwiększyć ochronę przed warunkami atmosferycznymi i zakryć dyski z cyframi. Dźwignia zwalnająca spowoduje otwarcie **KeyKeep 1 PB™** do momentu zmieszania cyfr.

Abrir o seu KeyKeep 1 PB™

1. Abra a tampa da comporta para revelar o mostrador e a alavanca de abertura.
2. Marque o código existente. Caso contrário, a predefinição de fábrica é 0.0.0.0.
3. Pressione para baixo na alavanca de abertura.

Definir uma nova combinação

Squire recomenda que você defina seu próprio código pela primeira vez antes de instalar o **KeyKeep 1 PB™**

1. Abra a porta **KeyKeep 1 PB™** para revelar o mecanismo de ajuste.
2. Empurre a alavanca de redefinição para a esquerda e na sua direção para que esta alavanca se mantenha em posição.
3. Rode os indicadores até obter a sua combinação pretendida.
4. Empurre a alavanca de redefinição para cima e na direção oposta a si para voltar à posição original. Verifique duas vezes a sua combinação antes de fechar a porta do compartimento de armazenamento.
5. Feche o compartimento de armazenamento.
6. Embaralhe aleatoriamente os indicadores para bloquear o **KeyKeep 1 PB™** e ocultar a sua combinação.
7. Feche a tampa da comporta.

O KeyKeep 1 PB™ pode ser montado na parede ou a manilha pode ser montada sobre a maçaneta de uma porta

Montagem do seu KeyKeep 1 PB™ na Parede

ATENÇÃO: precisará de uma chave de fendas de cabeça X/Posi, um lápis, um medidor de nível, uma broca, um berbequim e um martelo.

1. Abra a porta do **KeyKeep 1 PB™**, conforme indicado acima.
2. Posicione o **KeyKeep 1 PB™** sobre a superfície de montagem pretendida (ver nota nº 1).
3. Utilize um medidor de nível para verificar que o **KeyKeep 1 PB™** está na vertical.
4. Marque a posição dos orifícios dos parafusos na superfície pretendida.
5. Retire o **KeyKeep 1 PB™**
6. Faça os respetivos furos na parede.
7. Utilize um martelo para encaixar as buchas (caso seja necessário).
8. Posicione o **KeyKeep 1 PB™**
9. Insira os parafusos e aperte-os.
10. Feche o compartimento de armazenamento.
11. Embaralhe aleatoriamente os indicadores para bloquear o **KeyKeep 1 PB™** e ocultar a sua combinação. Feche a tampa da comporta de seguida.

Montar o seu KeyKeep 1 PB™ sobre uma maçaneta

NOTA: Pode montar o seu **KeyKeep 1 PB™** sobre uma maçaneta de porta ou outro item fixo, desmontando a manilha e posicionando-a ao redor da maçaneta da porta.

1. Mova a aba metálica (mostrada na figura 3) para a esquerda e retire a manilha.
2. Instale a manilha ao redor da maçaneta da porta
3. Reinstale a manilha no corpo do **KeyKeep 1 PB™**

NOTAS:

1. Sugerimos que monte o seu **KeyKeep 1 PB™** num local discreto e longe da vista direta, como uma varanda ou garagem (afastado do contacto visual direto).
2. Mantenha a tampa da comporta fechada de forma a melhorar a resistência às intempéries e para ocultação dos botões. A alavanca de desbloqueio manterá o **KeyKeep 1 PB™** aberto até que embaralhe aleatoriamente os indicadores.

Открытие KeyKeep 1 PB™

1. Откройте защитную крышку, чтобы получить доступ к поворотным дискам и рычагу.
2. Наберите установленную комбинацию. Если она не задана — стандартную заводскую комбинацию (0.0.0.0).
3. Потяните рычаг вниз.

Установка новой комбинации

Squire рекомендует вам впервые установить собственный код перед установкой **KeyKeep 1 PB™**

1. Откройте дверцу **KeyKeep 1 PB™**, чтобы получить доступ к механизму настройки.
2. Потяните рычаг сброса влево и на себя, после чего он зафиксируется в этом положении.
3. Поверните диски, чтобы установить желаемую комбинацию.
4. Потяните рычаг сброса вверх и от себя, чтобы вернуть его в первоначальное положение. Дважды проверьте свою комбинацию перед тем, как закрывать дверцу отсека для хранения.
5. Закройте отсек для хранения.
6. Прокрутите поворотные диски, чтобы заблокировать **KeyKeep 1 PB™** и скрыть свою комбинацию.
7. Закройте защитную крышку."

KeyKeep 1 PB™ можно закрепить на стене. Также дужку можно установить на дверной ручке.

Установка KeyKeep 1 PB™ на стену

ПРИМЕЧАНИЕ: вам понадобится крестовая отвертка, карандаш, спиртовой уровень, сверло, дрель и молоток.

1. Откройте дверцу **KeyKeep 1 PB™**, как описано выше.
2. Приложите **KeyKeep 1 PB™** на выбранную поверхность (см. примечание 1).
3. С помощью спиртового уровня проверьте, чтобы **KeyKeep 1 PB™** был установлен вертикально.
4. Отметьте расположение отверстий для шурупов на поверхности.
5. Уберите **KeyKeep 1 PB™**
6. Просверлите отверстия.
7. С помощью молотка установите дюбели (если необходимо).
8. Установите **KeyKeep 1 PB™**
9. Вставьте и затяните шурупы.
10. Закройте отсек для хранения.
11. Проверните поворотные диски, чтобы заблокировать дверцу **KeyKeep 1 PB™** и скрыть свою комбинацию, после чего закройте защитную крышку.

Установка KeyKeep 1 PB™ на дверной ручке

ПРИМЕЧАНИЕ: **KeyKeep 1 PB™** можно установить на дверную ручку или другой неподвижный предмет, сняв дужку и разместив ее вокруг дверной ручки.

1. Переместите металлический выступ (см. рис. 3) влево и вытащите дужку.
2. Установите дужку вокруг дверной ручки.
3. Установите дужку на место в корпус **KeyKeep 1 PB™**

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Рекомендуем установить **KeyKeep 1 PB™** не на заметном месте, например, на веранде или в гараже.
2. Защитную крышку рекомендуется держать закрытой, чтобы защитить сейф от погоды и скрыть поворотные диски. **KeyKeep 1 PB™** можно открыть рычагом, пока вы не провернули диски."

Aprire KeyKeep 1 PB™

1. Aprire lo sportello per scoprire le rotelle e la leva di apertura.
2. Inserire la combinazione esistente oppure quella di fabbrica, cioè 0.0.0.0.
3. Spingere la leva di apertura verso il basso

Impostare una nuova combinazione

Squire consiglia di impostare per la prima volta il proprio codice prima di inserire la **KeyKeep 1 PB™**

1. Aprire lo sportello di **KeyKeep 1 PB™** per rivelare il meccanismo delle impostazioni.
2. Spingere la levetta di reset verso sinistra e verso di sé: in questo modo la leva di reset resterà in posizione.
3. Girare le rotelle fino a impostare la combinazione personale.
4. Spingere la levetta di reset verso l'alto, in direzione opposta rispetto a sé, per riportarla nella posizione originale. Verificare nuovamente la combinazione, quindi chiudere lo sportello.
5. Chiudere il vano.
6. Girare le rotelle della combinazione in posizione casuale per bloccare **KeyKeep 1 PB™** e nascondere la combinazione personale.
7. Chiudere lo sportello.

La cassetta KeyKeep 1 PB™ può essere installata al muro oppure è possibile appendere il grillo al pomello della porta

Installare KeyKeep 1 PB™ a parete

NOTA: è necessario procurarsi un cacciavite a taglio/stella, una matita, una livella a bolla, una punta da trapano, un trapano e un martello.

1. Aprire lo sportello di **KeyKeep 1 PB™**, come illustrato nell'immagine qui sopra.
2. Posizionare **KeyKeep 1 PB™** sulla superficie di montaggio desiderata (vedere nota 1).
3. Utilizzare una livella a bolla per verificare che **KeyKeep 1 PB™** sia in posizione verticale.
4. Segnare la posizione dei fori per le viti sulla superficie di installazione.
5. Rimuovere **KeyKeep 1 PB™**
6. Praticare i fori.
7. Utilizzare un martello per fissare i tasselli nel muro (se necessario).
8. Posizionare **KeyKeep 1 PB™**
9. Inserire e stringere le viti.
10. Chiudere il vano.
11. Girare le rotelle della combinazione per bloccare **KeyKeep 1 PB™** e nascondere la combinazione personale, quindi chiudere lo sportello.

Appendere la cassetta KeyKeep 1 PB™ al pomello della porta

NOTA: È possibile appendere la cassetta **KeyKeep 1 PB™** alla maniglia della porta o ad altri elementi fissi smontando il grillo e posizionandolo intorno al pomello.

1. Spingere la parte metallica (come mostrato in figura 3) verso sinistra e aprire il grillo.
2. Appendere il grillo al pomello della porta.
3. Inserire nuovamente il grillo nel corpo della cassetta **KeyKeep 1 PB™**

NOTE:

1. Si consiglia di montare il **KeyKeep 1 PB™** in una posizione riservata, lontana dalla vista diretta, ad esempio sotto un porticato o in garage, comunque non a vista.
2. Tenere lo sportello chiuso per aumentare la resistenza agli agenti atmosferici e per nascondere le rotelle alla vista. La leva di rilascio aprirà **KeyKeep 1 PB™** fino a quando le rotelle non saranno girate in posizione casuale."