



MASTER LEDluster

MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL

Les lampes MASTER LEDluster génèrent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe incandescente, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiels. Les MASTER LEDluster à intensité variable DimTone permettent de créer des ambiances chaleureuses. Montées de façon entièrement visible dans des lustres, des appliques ou des luminaires modernes, ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E14, E27 ou B22. Inspirées de recommandations émises par des fabricants de lustres et conçues pour accroître l'aspect esthétique des lustres et luminaires (qu'elles soient éteintes ou éclairées), ces lampes de forme effilée sont dotées d'une lentille au design particulier attirant le regard. Elles produisent une magnifique lumière chaude étincelante et permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie et de réduire les frais d'entretien à leur minimum.

Données du produit

• Caractéristiques générales

Culot	E14
Forme de l'ampoule	P48
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h
Type technique	4-25W

• Photométries et Colorimétries

Flux lumineux (nom.)	250 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	250 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2200-2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	65 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--------------------------------------------------	------

• Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50-60 Hz
Puissance (valeur nominale)	4.0 W
Courant lampe (nom.)	25 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (max.)	0.5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	instant full light
Facteur de puissance (nom.)	0.7
Tension (Nom)	220-240 V

PHILIPS

MASTER LEDluster

• Températures

Température maximum du boîtier (nom.) 85 °C

• Gestion et gradation

Intensité réglable Oui

• Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule Clair (CL)

• Normes et recommandations


Adapté à l'éclairage d'accentuation Non
Classe énergétique A+

Consommation kWh/1000h 4 kWh

• Données logistiques

Code de produit complet 871869645378000
Nom du produit de la commande MAS LEDluster DT 4-25W E14 P48 CL
Code barre produit 8718696453780
Code de commande 45378000
Numérateur - Quantité par kit 1
Conditionnement par carton 10
N° de matériau (12NC) 929001140002
Poids net (pièce) 0.072 kg


Schéma dimensionnel




E14 P48

LED DT 4-25W E14 P48 CL

Product	D	C
MAS LEDluster DT 4-25W E14 P48 CL	48 mm	95 mm



Données photométriques





© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2016, août 16
Les données sont sujettes à
changement