



Principales

Gamme de produit	Mureva Styl
Type de produit ou équipement	Entrée de câble
Compatibilité de gamme	Mureva Styl
Quantité du lot	Lot de 10

Complémentaires

Nombre de câbles	1
Type de filetage	M20
Entrée câble	Accès facile aux vannes
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	Polypropylène SEBS
Nuance de la couleur	Gris
Longueur	49 mm
Hauteur	13 mm
Largeur	42 mm
Résistance aux produits chimiques et détergents	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Labels qualité	NF AENOR
Degré de protection (IP)	IP55
Tenue aux chocs (IK)	IK08

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
Sustainable packaging	Yes

RoHS exemption information	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises