



DOL-1208-G05MAC1

SICK
Sensor Intelligence.



Beställningsinformation

Typ	Artikel nr
DOL-1208-G05MAC1	6032867

Ytterligare enhetsutföranden och tillbehör → www.sick.com/

Tekniska data i detalj

Tekniska data


Tillbehörsgrupp	Kontaktanslutningar och kablar
Tillbehörsfamilj	Anslutningskablar
Anslutningstyp A	Honkontakt, M12, 8-polig, rak
Anslutningstyp B	Öppen ledningsände
Anslutningsteknik	Öppen ledningsände
Material, stickanslutning	TPU
Färg, kontaktanslutning	Svart
Material, räfflad mutter	CuZn, förnicklat
Åtdragningsvridmoment	0,5 Nm
Kabel	5 m, 8 ledare, PUR, halogenfri
Material, mantel	PUR, halogenfri
Färg, mantel	Svart
Ledardiameter	7 mm
Ledartvårsnitt	0,25 mm ² , 4 x 2 x 0,25 mm ²
Skärm	Skärmad
Böjradie	
I rörligt tillstånd	> 10 x kabel diameter
Vid fast dragning	> 5 x kabel diameter vid fast dragning
Böjcykler	> 2.000.000
Specificerad spänning	≤ 36 V AC/DC
Strömbelastningsförmåga	2 A
Signaltyp	Inkrementell, SSI
IP-klassning	IP67
Beskrivning	Huvud A: Honkontakt, M12, 8-polig, rak Huvud B: Kabel, kabel: lämplig för kabelpaket, PVC, skärmad, 4 x 2 x 0,25 mm ² , Ø 7,0 mm
Driftstemperatur	
I rörligt tillstånd	-25 °C ... +80 °C
Vid fast dragning	-50 °C ... +80 °C
Huvud	-25 °C ... +80 °C

Klassificeringar

ECI@ss 5.0	19030312
ECI@ss 5.1.4	19030312

ECI@ss 6.0	27060304
ECI@ss 6.2	27060304
ECI@ss 7.0	27060304
ECI@ss 8.0	27060304
ECI@ss 8.1	27060304
ECI@ss 9.0	27060304
ECI@ss 10.0	27060304
ECI@ss 11.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

Måttritning (Mått i mm)



All dimensions in mm (inch)

SICK I ÖVERSIKT

SICK är en av de ledande tillverkarna av intelligenta sensorer och sensorlösningar för industriella användningar. Ett unikt program med produkter och tjänster skapar den perfekta basen för säker och effektiv styrning av processer, till skydd för människor mot olyckor och för att undvika att skada miljön.

Vi har omfattande erfarenhet inom många branscher och känner till dina processer och krav. Därmed kan vi leverera intelligenta sensorer, perfekt anpassade till kundens behov. Kundanpassade systemlösningar testas och optimeras vid applikationscentren i Europa, Asien och Nordamerika. Detta gör oss till en pålitlig leverantör och utvecklingspartner.

Omfattande tjänster avrundar vår program: SICK LifeTime Services stöder dig under maskinens kompletta livstid och ger både säkerhet och produktivitet.

Det betyder "Sensor Intelligence."

GLOBALT NÄRA DIG:

Kontaktpersoner och flera orter → www.sick.com