



20683-787 Polo

Premium - Coupe moderne
 MASCOT® CROSSOVER



XS ONE	S ONE	M ONE	L ONE	XL ONE	2XLONE	3XLONE
4XLONE	5XLONE	6XLONE				

60% coton organique/40% polyester recyclé
 180 g/m²



Piqué. Rétrécissement max. 5%. Pour la couleur 08 (Gris chiné)
 : 90% coton organique/10% viscose.

Catégorie de lavage industriel C2

Certifications



Logo

Emplacement logo:

- Logo sur vêtement de travail. Côté gauche de la poitrine. Max 10x10 cm/3,9x3,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Côté droit de la poitrine. Max 10x10 cm/3,9x3,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Centré dans le dos. Max 28x28 cm/11x11 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Sur la nuque. Max 12x5 cm/4,7x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Horizontal sur manche droite. Max 10x5 cm/3,9x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Horizontal sur manche gauche. Max 10x5 cm/3,9x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Col gauche. Max 8x2 cm/3,1x0,7 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Col droit. Max 8x2 cm/3,1x0,7 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Emplacement spécial. Nous contacter pour convenir d'un accord



- Coton biologique cultivé sans pesticides ni produits chimiques.
- Polyester recyclé fabriqué à partir de plastique recueilli et réutilisé.
- Matériau séchant rapidement et conservant son coloris et sa forme, lavage après lavage.
- Matériau offrant une grande résistance à l'usure, et donc une longue durée d'utilisation.

Technique

Premium. Coupe moderne. Patte boutonnée. Maille côtelée sur le col et les manches. Bande de renfort sur les coutures au niveau de la nuque.

Utilisateur

