

Gants épais en latex de caoutchouc naturel, offrant une protection renforcée et une résistance aux produits chimiques.



- **Protection optimisée** : Composés de latex de caoutchouc naturel d'une épaisseur de 0,8 mm/31 mil, les gants industriels AlphaTec® 87-118 garantissent des niveaux élevés de durabilité et de résistance à l'abrasion, ainsi qu'une résistance accrue aux produits chimiques à base d'eau.
- **Plus de commodité** : Ces gants de protection sont également dotés d'une manchette perlée qui facilite l'enfilage et le retrait, tout en empêchant les gouttelettes de se propager au-delà de la surface du gant, pour une meilleure protection du poignet.
- **Poignée renforcée** : Conçus avec un motif de préhension en losange, ces gants résistants aux produits chimiques offrent également une prise sûre, pour une manipulation plus sûre.
- **Confort accru** : Composés de latex naturel flexible, ces gants AlphaTec® sont également dotés d'une doublure floquée 100 % coton, qui absorbe la transpiration et minimise l'inconfort.
- **Qualité assurée** : en outre, ils bénéficient d'un NQA de 1,5

Secteurs industriels

- Industrie chimique
- Métallurgie
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Secteur de l'après-vente automobile

Applications

- Chargement et déchargement de matériel de traitement
- Chargement de matières premières
- Transfert de composants solides et liquides entre des cuves/récipients et du matériel de traitement
- Assemblage et désassemblage d'équipements
- Entretien et maintenance de lignes de production

Anciennement connu comme : Black Heavyweight G17K

Principales propriétés

- **Latex de caoutchouc naturel 0,8 mm/31 mil** : résistance aux produits chimiques et à l'abrasion
- **Manchette perlée** : Facilité d'enfilage et d'enlèvement, et limitation de l'écoulement des liquides
- **Motif de prise en main en losange** : meilleure prise en main

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel
- Parabène
- Dibutyldithiocarbamate de zinc
- Diéthylthiocarbamate de zinc
- 2-mercaptobenzothiazole de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Normes de performance



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
AlphaTec® 87-118	Liner Material: N/A Coating Material: Latex de caoutchouc naturel	7, 8, 9, 10, 11	310 / 12.2	Noir	• 12 paires par sac, 12 sacs par carton

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T : 1 800 363-8340
F : 1 888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.