



Switch KVM HDMI a 2 porte


TK-215i (v1.0R)

- Gestione di 2 computer con un solo gruppo di controlli console
- Funziona con display con una porta HDMI
- Risoluzione Full HD 1080p
- Audio HDMI ed analogico 3,5 mm
- Cavi integrati
- Interruttore di commutazione tra i computer ergonomico
- Senza CD di installazione
- Alimentato da USB – Nessun alimentatore esterno

Switch KVM HDMI a 2 porte di TRENDnet, modello TK-215i, permette la gestione di due computer (con una porta HDMI disponibile) con un solo gruppo di controlli console. Non occorre l'installazione di driver, basta collegare i cavi integrati per condividere due computer con un display full HD 1080p. Il TK-215i supporta audio HDMI ed analogico 3,5 mm ed è dotato di un interruttore ergonomico di commutazione tra i computer.

- 
Computer
 Controlla due computer
- 
1080p HD
 Supporto del full HD 1080p (progressivo 1920 x 1080 pixels) con frequenza di refresh 60 Hz
- 
Audio bidirezionale
 Supporto audio completo tramite il cavo HDMI con jack 3,5 mm per microfono ed altoparlanti opzionali
- 
Interruttore di commutazione
 Si può usare il cavo integrato da 1,5 m (5 ft.) per posizionare il commutatore nella posizione più comoda
- 
Connettori console
 La Emulation Technology supporta le versioni avanzate di tastiera USB e mouse
- 
Display HDMI
 HDMI 1.3 con supporto HDCP
- 
Porte Computer
 Richiede porte libere USB ed HDMI sui computer collegati
- 
Cavi integrati
 Tutti i cavi necessari sono integrati
- 
Software dedicato
 Il software per lo switch KVM, basato su Windows® e Mac®, permette di definire i tasti di scelta rapida e gli intervalli di scansione automatica

Soluzione della rete



Computer 1-2

- 1 Connettore HDMI
- 2 Connettori per microfono analogico opzionale ed altoparlanti
- 3 Connettore USB per tastiera/mouse

Console

- 4 Commutatore computer
- 5 Porta microfono
- 6 Porta tastiera USB
- 7 Porta display HDMI
- 8 Porta mouse USB
- 9 Porta altoparlante

Specifiche

Porta console KVM

- Tastiera: USB
- Mouse: USB
- Monitor: HDMI 1.3 (19-pin)
- Presa altoparlante: 3,5 mm
- Presa microfono: 3,5 mm

Connessioni computer (fino a 2)

- Tastiera/mouse: USB 2.0 tipo A
- Monitor: HDMI 1.3 (19-pin)
- Presa altoparlante: 3,5 mm
- Presa microfono: 3,5 mm

Risoluzione monitor

- 1920 x 1080 @ 60 Hz

Supporto audio

- Supporto audio 5.1 su cavi HDMI
- Audio analogico sulle prese altoparlante e microfono

LED

- Computer 1 e Computer 2

Controllo commutazione

- Interruttore di commutazione a singolo tocco
- Comandi di scelta rapida da tastiera
- Software KVM Switch

OS supportati

- Windows® e Mac®

Temperatura di esercizio

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Umidità di esercizio

- Max. 90% senza-condensa

Dimensioni

- Unità: 85 x 58 x 28 mm (3,3 x 2,3 x 1,1 in.)
- Cavi integrati: 85 cm (3 ft.)
- Comutatore: 150 cm (5 ft.)

Peso

- 350 g (12,3 oz.)

Garanzia

- 2 anni limitata

Certificazioni

- CE
- FCC

Contenuto della confezione

- TK-215i
- Guida di Installazione Rapida
- CD-ROM (Utility e Guida Utente)

