



AS-INTERFACE FUNCTION MODULE LOGO! STANDARD
SLAVE IP20 4DI/4DO

综合技术数据：

产品的结构形式		AS-Interface接通LOGO!微处理器
类型		4 输入端 (模拟的) / 4 输出端 (模拟的)
副机类型的结构形式		标准从站
供电电压		
• [nicht versorgt - DC]	V	24
状态显示		
• 显示AS-Interface		双色LED 绿和红

输入：

数字输入点数目		4
---------	--	---

输出：

数码输出点数目		4
---------	--	---

环境条件：

环境温度		
• 运行期间	°C	0 ... 55
防护等级 IP		IP20

机械构造：

宽度	mm	36
----	----	----

高度	mm	90
深度	mm	58
紧固类型		在安装导轨上

正树/批准：

General Product Approval



Test Certificates

[Special Test Certificate](#)

Shipping Approval



other

[Confirmation](#)

[Declaration of Conformity](#)

[other](#)

[Environmental Confirmations](#)

更多相关信息:

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/mall>

CAX-Online-Generator



<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/3RK1400-0CE10-0AA2/all>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3RK1400-0CE10-0AA2



最后一次变更：

2014-7-21