



PRODUCT-DETAILS

UPS PowerValue 11LI Up 2000 VA

UPS PowerValue 11LI Up 2000 VA



Informations générales	
Type de produit étendu	UPS PowerValue 11LI Up 2000 VA
ID du produit	4NWP100174R0001
EAN	7640169262647
Description du catalogue	UPS PowerValue 11LI Up 2000 VA
Description longue	Écran LCD intuitif / Interfaces USB et RS232 / Prises RJ11&RJ45 pour télécoms / Taille compacte / Batterie facile à remplacer / Ventilateur de refroidissement / Protection batterie contre surcharge, les décharges excessive et surchauffe.

Material Compliance	
Modèle de rapport sur les minéraux de conflit (CMRT)	9AKK108467A5658
Déclaration REACH	4NWD004620
Informations RoHS	4NWD004317
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	ef6317aa-8ab5-43d2-b06e-9898a8008c30 Switzerland
SCIP simplifié	1e37c6f4-74d8-4f52-b6b8-ca5fa809d3c9 Germany 00043cca-ac63-495f-bef0-f8b1f9f232d9 Netherlands 3ca81253-042f-404a-bea9-88fa4d1174a5 Poland 1e1e85b4-fbaa-46e8-9dbb-5d4d43b6addd Netherlands

ee243792-af91-4dde-9443-26541c5e8049	Netherlands
50476235-3130-4fa3-b331-59784baebaea	Estonia
0e676254-50ef-4726-beae-550c892952c0	Greece
1ed45473-4f88-4c3d-8451-91b68bf012e1	Portugal
a1cb1455-7d73-46ad-934a-2f15feee9149	Bulgaria
98ed12e1-cf0d-4ae7-b668-b15b6adfc271	Sweden
ffa49d11-bf98-40e3-a0c2-a86b2f524499	France
b9fc1b64-dbf0-4613-8923-9e9ae71ff741	Sweden
7dec86a8-891f-4fde-8bf3-485d2c09032c	Poland
a4d5a73e-cd98-4a54-9660-95135b4e5f65	Germany
8b2dbeb0-864b-41ff-ae9f-11d0b2ba471d	Germany
6bcf30fe-4a35-438a-82c5-d4e879ff59fa	France
b72d2200-6dc3-4ab3-8b9f-41bb8a4c2d6b	Netherlands
08756326-7ab2-4002-bda5-4f2b69f1ad6f	Spain
6a44bdae-c8d0-41ef-b3b9-f2bb643879be	Germany
4970bf50-6fca-44b2-ba94-ee42848e9a2e	Denmark
1860834e-8465-410c-8edb-28ecfb3caff5	Poland
f95d3b35-81a5-4da0-a5da-9b807a4afb6e	Norway
4f3cab6f-a823-4d34-9121-3e0938a7164b	Finland
6ee3f992-59c9-41b3-9ca2-5655799f5516	Netherlands
620d4f24-1c23-47e7-abea-1d50fe43a15d	Germany
bb06679d-ec14-401b-b952-12407aa9da54	Croatia
e3707150-4520-4e80-a722-99f6416ac47e	Czech Republic

Downloads Préférés

Fiche technique, Informations techniques	4NWD004445_ML
Instructions et manuels	4NWD004445_ML

Environnement

Température de l'air ambiant	Storage -15...+60 °C
Informations environnementales	No declaration needed

Commande

Quantité minimale de commande	1 pièce
Numéro de tarif douanier	85044000
Numéro E (Norvège)	6600716
Pays ou territoire d'origine	China

Dimensions

Largeur nette du produit	145 mm
Hauteur nette du produit	190 mm
Profondeur/longueur nette du produit	335 mm
Poids net du produit	10.7 kg

Emballage

Nombre d'unités au niveau d'emballage 1	box 1 pièce
Largeur du niveau d'emballage 1	228 mm
Hauteur du niveau d'emballage 1	287 mm
Profondeur/Longueur du niveau d'emballage 1	410 mm
Poids brut du colis niveau	13 kg

1	
Code EAN du niveau d'emballage 1	7640169262647

Technique

Puissance de sortie apparente	2000 V·A
Composition chimique de la batterie	Plomb-acide
Type de batterie	Portable
Poids de la batterie	2.5 kg
Interface de communication	USB, RS-232
Type de connexion	IEC C14
Type d'affichage	LCD
Tension d'entrée (U _{in})	230 V
Type de tension d'entrée	AC
Nombre de batteries	2
Nombre de sorties	Connexion C13 6
Nombre de phases	1-phase Primary 1-phase Secondary
Options proposées	Auto shut down function
Fréquence nominale (f)	Primaire 50 Hz Primaire 60 Hz Secondary 50 Hz Secondary 60 Hz
Puissance de sortie nominale	1200 W

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de conformité - CCC	No certification needed
Déclaration de conformité - CE	4NWD004317

External Classifications and Standards

ETIM 9	EC000382 - UPS
ETIM 10	EC000382 - UPS
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
DEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85044000
eClass	V11.1 : 27040690
Code de classification des objets	G

Catégories

UPS → UPS → UPS monophasés (standalone) → PowerValue 11 LI IEC 230V

