



Presentazione

Gamma	Resi9
Tipo prodotto	Insulation bottom
Categoria accessorio / parte separata	Accessorio di isolamento
Compatibilità gamma	Opale Cassetta Resi9 Cassetta

Caratteristiche tecniche

Numero di file orizzontali	4
Numero di moduli da 18mm per fila	18
Numero totale di moduli (18 mm)	72
Attrezzature fornite	1 bakelite bottom 4 spina 4 vite
Peso netto	350 g
Larghezza	625 mm
Altezza	357 mm
Profondità	3 mm

Ambiente

Resistenza al fuoco	750 °C conforme a CEI EN 60695-2-11
Grado di protezione IP	IP30 conforme a CEI EN 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforme aCEI 62262 IK08 conforme aEN 50102
Categoria di sovrattensione	Classe II

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
RoHS exemption information	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. È responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.