



Huile



Applications moyennes

Gants enduits de nitrile, trempés aux trois quarts, offrant une protection mécanique et une bonne prise.

- **Durabilité accrue** : Grâce à leur revêtement en nitrile trempé aux trois quarts, les gants industriels EDGE® 40-400 sont plus résistants que les gants en croûte de cuir standard et protègent les doigts et les articulations contre la saleté, les accrocs et les huiles.
- **Ergonomie améliorée** : Adaptés à la forme de la main, ces gants ergonomiques améliorent les mouvements et la dextérité.
- **Confort optimisé** : Pour assurer confort et respirabilité, les gants de protection EDGE® 40-400 sont fabriqués à partir d'une doublure en coton doux qui absorbe la transpiration.
- **Conformité de la manipulation des aliments** : Grâce à leurs matériaux conformes à la FDA, ces gants alimentaires sont idéaux pour l'emballage alimentaire



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie

Applications

- Manipulation de tôles et de panneaux tôle
- Opérations d'assemblage et de transformation des métaux
- Insertion et retrait de pièces détachées au niveau de la presse
- Saisie de pièces et accessoires
- Opérations sur presse
- Opérations d'emboutissage
- Fabrication de pièces métalliques et de plaques de verre

Principales propriétés

- **Revêtement en nitrile trempé aux trois quarts** : Pour des gants de sécurité avec une prise ferme
- **Caractéristiques ergonomiques** : Sensibilité tactile assurée pour les tâches complexes
- **Doublure en coton** : Protection respirante, légère et confortable pour les mains

Normes de performance & Conformité réglementaire

Conformité REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4121A

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
EDGE® 40-400	Finition: Enduction 3/4 Matériau de l'enduction: Mousse nitrile Matériau du support: Coton Modèle de manchette: Poignet tricot	N/A	7, 8, 8.5, 9, 10	273-289 mm/10.7-11.3 pouces	Gris	12 paires/sachet, 12 sachets/carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.