


E12383



Câble de connexion

VDOGH080MSS0010K08STGH080MSS



Application		
Caractéristique spécifique		câble blindé
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	571
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Câble de connexion

VDOGH080MSS0010K08STGH080MSS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé



Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, noir, Ø 6,8 mm, blindé; 8 x 0,25 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé

