

Scheda prodotto

Caratteristiche

9001KP7

Pilot light head, Harmony 9001K, metal, without cap, 30mm, 220-240V

Presentazione

Gamma prodotto	Harmony 9001K
Tipo prodotto	Testa lampada spia
Nome dispositivo	K

Caratteristiche tecniche

Materiale testa	Metallo
Diametro di montaggio	30 mm
Colore capsula o gemma	Senza capsula
Attacco lampada	BA 9s
Alimentazione elemento luminoso	Tramite trasformatore 220 V CA 50/60 Hz Tramite trasformatore 240 V CA 50/60 Hz
Forma della testa (vite)	Round
Sorgente luminosa	Lampadina ad incandescenza
Modalità operativa	Normale
Tensione alimentazione nominale [Us]	220...240 V
Alimentazione elemento luminoso	Con trasformatore integrato
Frequenza di alimentazione	50...60 Hz
Dimensioni	30 mm

Ambiente

Certificazioni prodotto	CE[RETURN]UL listed file E42259 CCN NKCR[RETURN]CSA LR25490 classe 3211 03
Grado di protezione NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Mercury free	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
RoHS exemption information	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le riparabilità e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. È responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.