

CARACTERÍSTICAS

- Una muesca garantiza que el mango permanezca en esta posición
- Mango tipo leva
- Fabricado en acero ennegrecido de alta calidad
- Tapa de plástico de la tapa de la palanca (sólo con la versión de contratuerca)
- Mecanismo accionado por resorte

Émbolo de índice RS Pro M20, 69mm largo

Código RS 237-817



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por

Descripción del producto ATRIBUTO 1

Estos émbolos de indexado de acción de leva de nuestra propia Marca RS Pro se utilizan cuando el pasador de indexado no puede sobresalir temporalmente. Bu girando la palanca 180° el émbolo se retira mientras que la ranura permite un posicionamiento seguro.

Especificaciones generales


Tipo	• Émbolo de indexado
Material del cuerpo	Acero inoxidable
Tamaño de rosca	M20
Aplicaciones	Los émbolos de indexado de acción de leva se pueden utilizar para una amplia gama de aplicaciones de posicionamiento o captación, como maquinaria interior o aparatos
Incluye empuñadura	Sí

Especificaciones mecánicas

Longitud	69mm
Diámetro de bola	10mm

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones	RoHS
-------------------------------------	------



Part No.	A	B	C	D	E	Thread size	Plunger diameter (mm)	Body material	Includes grip
237417	69	37	36	12	8	M20x1.5	8	Burnished steel	Yes
237413	69	37	36	12	8	M20x1.5	10	Burnished steel	Yes
237423	69	37	36	12	8	M20x1.5	12	Burnished steel	Yes
237801	69	52	36	12	8	M20x1.5	8	Stainless steel	No
237817	69	52	36	12	10	M20x1.5	10	Stainless steel	No
237823	69	52	36	12	12	M20x1.5	12	Stainless steel	No