

Magic Rubber

Goma bicomponente de reticulación rápida.

Temperatura de reticulación
rápida (unos 10 min. a 23°C)
Resistencia del material:
>2 .10¹⁵ Ω cm
Rigidez dieléctrica:
> 23 kV/mm
Peso específico:
1,22 approx.
Grado de protección:
(en recipientes adecuado) IP68

Goma bicomponente líquida aislante, extremadamente conformante y envolvente, flexible, elástica y reaccable. En pocos minutos se transforma en una goma de muy elevadas características dieléctricas, térmicas, mecánicas y elásticas.

- Para intalación hasta 1kV
- De baja emisión de humos y gases tóxicos y corrosivos
- Ideal también para calcos y moldes
- Sin caducidad



Magic Rubber & Rubber Fluid

Producto	Color	Tipo de confección	Cantidad total
Magic Rubber 500	●	2 botellas bi componente 1 medidor - 1 paleta mezcladora	500 gr
Magic Rubber 10	●	2 bidones bicomponente 1 medidor - 1 Paleta mezcladora	10 kg
Rubber Fluid 200	●	Bolsa mono dosis bicomponente	200 gr
Rubber Fluid 350	●	Bolsa mono dosis bicomponente	350 gr



Verter los dos componentes en relación 1:1.



Mezclar durante 30" máx.



Verter el producto en el envolvente que se desea rellenar.



En pocos minutos el producto se transforma en goma.