


Mod. 5215HL.B

5215HL – EXPLORER CASES, VALISE ÉTANCHE EN COPOLYMÈRE DE POLYPROPYLENE

Des valises étanches qui offrent une solution pour tous les équipements nécessitant un haut niveau de protection. Corps de valise exclusif en PP moulé par injection pour une résistance maximale.



METRIC MM-KG-C°

**DIMENSIONS INTERNES**

L LONGUEUR	520 mm
W LARGEUR	285 mm
D PROFONDEUR	150 mm
COUVERCLE	55 mm
FOND	95 mm


DIMENSIONS EXTERNES

L LONGUEUR	550 mm
W LARGEUR	350 mm
D PROFONDEUR	170 mm

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

POIDS À VIDE	2.55 Kg
POIDS AVEC MOUSSE	3.05 Kg
POIDS AVEC PORTE-FUSIL	Kg
VOLUME	22.2 lt
FLOTTABILITÉ	12.7 Kg/max
TEMPÉRATURE DE SERVICE	°C min -33 / max 90

IMPERIAL IN-LBS-F°

**DIMENSIONS INTERNES**

L LONGUEUR	20 1/2 in
W LARGEUR	11 1/4 in
D PROFONDEUR	5 7/8 in
LID	2 3/16 in
BASE	3 3/4 in

DIMENSIONS EXTERNES

L LONGUEUR	21 5/8 in
W LARGEUR	13 3/4 in
D PROFONDEUR	6 11/16 in

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

POIDS À VIDE	5.62 lbs
POIDS AVEC MOUSSE	6.72 lbs
POIDS AVEC PORTE-FUSIL	lbs
VOLUME	5.86 gal
FLOTTABILITÉ	27.99 lbs/max
TEMPÉRATURE DE SERVICE	°F min -27.4 / max 194