

USEN 14 N - 保险丝接线端子



3048357
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048357>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



保险丝接线端子，保险丝类型: 螺纹管，保险丝类型: D 01 / E 14，标称工作电压: 400 V，额定电流: 16 A，接线方式: 螺钉连接，额定接线容量: 35 mm²，接线容量： 1.5 mm²- 35 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 浅灰

优势

- NEOZED® 系统具备极高的大电流负载能力
- 这些保险丝端子是为NEOZED® 保险丝而设计的

商业数据

订货号	3048357
包装单位	10 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BE1235
产品关键代码	BE1235
目录页面	页码468 (C-1-2017)
GTIN	4017918976262
单件重量（含包装）	103.7 g
单件重量（不含包装）	100.4 g
原产地	DE

USEN 14 N - 保险丝接线端子

3048357

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048357>



技术数据

说明

应用说明	适用于NEOZED保险丝
------	--------------

产品属性

产品类型	保险丝端子
针距	27 mm
连接量	2
行数	1
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	2

电气特性

保险丝类型	螺纹管
额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	4.06 W
保险丝	D 01 / E 14

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	35 mm²

1层

螺纹	M6
紧固扭矩	3.5 ... 4 Nm
剥线长度	19 mm
塞规	B8
刚性导线横截面	1.5 mm² ... 35 mm²
横截面 AWG	14 ... 2 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	1.5 mm² ... 35 mm²
导线横截面, 柔性[AWG]	14 ... 2 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	1.5 mm² ... 25 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	1.5 mm² ... 25 mm²
包含插拔式桥接件在内的接线容量, 刚性	25 mm²
包含插拔式桥接件在内的接线容量, 柔性	25 mm²
2根横截面相同的导线, 刚性导线	1.5 mm² ... 10 mm²
2根横截面相同的导线, 柔性导线	1.5 mm² ... 10 mm²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带套管但不带塑料套管	1.5 mm² ... 10 mm²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带TWIN套管及塑料套管	1.5 mm² ... 10 mm²
标称电流	16 A (电流取决于所用的保险丝)

USEN 14 N - 保险丝接线端子



3048357
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048357>

最大负载电流	16 A (当连接截面积为35 mm²的导线时)
额定电压	400 V (电压取决于所用的保险丝)
额定横截面	35 mm²

尺寸

宽度	27 mm
高度	82.7 mm
NS 35/7,5深度	71.9 mm
NS 35/15深度	79.4 mm
针距	27 mm

材料规格

颜色	米色 (RAL 7032)
阻燃等级，符合UL 94	V2
绝缘材料组	IIIa
绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）	125 °C

机械特性

机械参数	
开口式侧板	否

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（运行）	20 % ... 90 %
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

USEN 14 N - 保险丝接线端子


3048357

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048357>



图纸

电路图



USEN 14 N - 保险丝接线端子



3048357

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048357>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27250113

ETIM

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

USEN 14 N - 保险丝接线端子



3048357
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048357>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn